플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금과 잠금 너트 포함

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 버전:
잠금 핀 경화:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

버섯모양 노브, 열가소성, 검회색.
나사 잠금, 폴리아미드, 청색.

표면 마무리:
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.

정보:
나사 잠금 장치는 선택적으로(스팟) 적용되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다.

요청 시:
특수 설계 버전.

액세서리:
스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금과 잠금 너트 포함

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1097.97903	스틸	CP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K1097.97004	스틸	CP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K1097.97105	스틸	CP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K1097.97206	스틸	CP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K1097.97308	스틸	CP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K1097.97410	스틸	CP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K1097.197903	스테인레스 스틸	CP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K1097.197004	스테인레스 스틸	CP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K1097.197105	스테인레스 스틸	CP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K1097.197206	스테인레스 스틸	CP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K1097.197308	스테인레스 스틸	CP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K1097.197410	스테인레스 스틸	CP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG