K0191_A

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон, под винты с цилиндрической головкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Термопласт, усиленный стеклянными шариками.

Исполнение:
матово-чёрный RAL 7021 или оранжевый.

Указание:
Размер "A" действителен после монтажа рукоятки. В не смонтированном состоянии эта величина меньше на 2 мм из за напряжения изгиба.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки бугельные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	C	D	H	L	L1	Допустимая нагрузка H
K0191.1120081	A	чёрно-серый RAL 7021	120	26	8	9	42	138	96	1000
K0191.1140081	A	чёрно-серый RAL 7021	140	26	8	9	42	158	116	1000
K0191.1160081	A	чёрно-серый RAL 7021	160	28	9	9	45	178	136	1000
K0191.1120082	A	оранжевый	120	26	8	9	42	138	96	1000
K0191.1140082	A	оранжевый	140	26	8	9	42	158	116	1000
K0191.1160082	A	оранжевый	160	28	9	9	45	178	136	1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон, под винты с цилиндрической головкой

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG