# Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

## Описание товара/фотография продукта

19"



## Описание

**Материал:**
Ручка Алюминий.
Основание ручки из полиамида, усиленного стекловолокном.

**Исполнение:**
Ручка полуматовая и естественного цвета или чёрного анодированного цвета.
Основание полуматовое с микроструктурой чёрного цвета.

**Монтаж:**
Со стороны обслуживания.

**Указание на чертеже:**
1) Стопорная зубчатая гайка

## Чертежи




## Обзор изделий

### Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

| Номер заказа | Форма | Цвет основы | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0216.05501** | A | черный | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 |
| **K0216.08801** | A | черный | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 |
| **K0216.10001** | A | черный | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 |
| **K0216.12001** | A | черный | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 |
| **K0216.18001** | A | черный | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 |
| **K0216.23501** | A | черный | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 |
| **K0216.05503** | A | натуральный | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 |
| **K0216.08803** | A | натуральный | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 |
| **K0216.10003** | A | натуральный | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 |
| **K0216.12003** | A | натуральный | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 |
| **K0216.18003** | A | натуральный | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Цвет основы | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0216.23503** | A | натуральный | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 |
| **K0216.055101** | B | черный | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 |
| **K0216.088101** | B | черный | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 |
| **K0216.100101** | B | черный | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 |
| **K0216.120101** | B | черный | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 |
| **K0216.180101** | B | черный | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 |
| **K0216.235101** | B | черный | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 |
| **K0216.055103** | B | натуральный | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 |
| **K0216.088103** | B | натуральный | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 |
| **K0216.100103** | B | натуральный | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 |
| **K0216.120103** | B | натуральный | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 |
| **K0216.180103** | B | натуральный | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 |
| **K0216.235103** | B | натуральный | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG