Závěsy navařovací

Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Závěs z oceli.
Vložená podložka z mosazi.
Osa z oceli nebo mosazi.

Provedení:
Maznička podle DIN 71412-D z pozinkované oceli.
Ocelové části bez povrchové úpravy.

Upozornění:
Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli.
V dolní polovině závěsu je pevně uložený kolík.
Kvalita oceli svarů a nosníků, na kterých jsou připevněné závěsy, musí být nejméně stejná nebo lepší:
S235JR+AR podle EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 část 3 nebo Fe E 235 podle SIA 161

Výkresy



Přehled zboží

Závěsy svařitelné

Objednací číslo	Provedení	Materiál komponenty	A	B	D	D1
K0984.008040012	A	ocel	9,7	40	8	5
K0984.008050012	A	ocel	9,7	50	8	5
K0984.010060012	A	ocel	12,7	60	10	6
K0984.010070012	A	ocel	12	70	10	6
K0984.013080012	A	ocel	15,5	80	13	8
K0984.016100012	A	ocel	20	100	16	10
K0984.016120012	A	ocel	20	120	16	11
K0984.018135012	A	ocel	22	135	18	12
K0984.020150012	A	ocel	25	150	20	13
K0984.020180012	A	ocel	25	180	20	14
K0984.023200012	A	ocel	28,5	200	23	16
K0984.008040022	A	mosaz	9,7	40	8	5
K0984.008050022	A	mosaz	9,7	50	8	5
K0984.010060022	A	mosaz	12,7	60	10	6
K0984.010070022	A	mosaz	12	70	10	6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Závěsy navařovací

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál komponenty	A	B	D	D1
K0984.013080022	A	mosaz	15,5	80	13	8
K0984.016100022	A	mosaz	20	100	16	10
K0984.016120022	A	mosaz	20	120	16	11
K0984.018135022	A	mosaz	22	135	18	12
K0984.020150022	A	mosaz	25	150	20	13
K0984.020180022	A	mosaz	25	180	20	14
K0984.023200022	A	mosaz	28,5	200	23	16
K0984.113080012	B	ocel	16	80	13	8
K0984.116100012	B	ocel	20	100	16	10
K0984.116120012	B	ocel	20	120	16	10
K0984.118135012	B	ocel	22,5	135	18	12
K0984.120150012	B	ocel	25,5	150	20	13
K0984.120180012	B	ocel	25	180	20	14
K0984.123200012	B	ocel	29	200	23	16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG