

Dadi quadri DIN 557

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.

Versione:

Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.

Acciaio inox A2, non trattato.


Acciaio inox A4, non trattato.

Nota:

Dado quadro secondo DIN 557 in classe C.

I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.

Disegni



Sintesi articoli

Dadi quadri DIN 557

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D	H	SW
K2314.05	acciaio	grezzo (nero)	M5	4	8
K2314.06	acciaio	grezzo (nero)	M6	5	10
K2314.08	acciaio	grezzo (nero)	M8	6,5	13
K2314.10	acciaio	grezzo (nero)	M10	8	17
K2314.12	acciaio	grezzo (nero)	M12	10	19
K2314.16	acciaio	grezzo (nero)	M16	13	24
K2314.205	acciaio	zincatura galvanica	M5	4	8
K2314.206	acciaio	zincatura galvanica	M6	5	10
K2314.208	acciaio	zincatura galvanica	M8	6,5	13
K2314.210	acciaio	zincatura galvanica	M10	8	17

Dadi quadri DIN 557

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D	H	SW
K2314.212	acciaio	zincatura galvanica	M12	10	19
K2314.216	acciaio	zincatura galvanica	M16	13	24
K2314.105	acciaio inox A2	grezzo	M5	4	8
K2314.106	acciaio inox A2	grezzo	M6	5	10
K2314.108	acciaio inox A2	grezzo	M8	6,5	13
K2314.110	acciaio inox A2	grezzo	M10	8	17
K2314.112	acciaio inox A2	grezzo	M12	10	19
K2314.116	acciaio inox A2	grezzo	M16	13	24
K2314.605	acciaio inox A4	grezzo	M5	4	8
K2314.606	acciaio inox A4	grezzo	M6	5	10
K2314.608	acciaio inox A4	grezzo	M8	6,5	13
K2314.610	acciaio inox A4	grezzo	M10	8	17
K2314.612	acciaio inox A4	grezzo	M12	10	19
K2314.616	acciaio inox A4	grezzo	M16	13	24