K1142_A

Шарниры угловые с крепежными гайками, форма A

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Нержавеющая сталь A4 1.4401.

Исполнение:
Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Указание:
Шарниры угловые с крепежными гайками для примыкающих снаружи или изнутри дверц.
Крепление выполняется гайками (M6 или M8) с внутренней стороны. 3-компонентные исполнения не являются навесными.
Универсальный шарнир можно установить справа или слева. Угол поворота составляет 180°. Поставка выполняется в несмонтированном виде.
Крепежные гайки и подкладные шайбы входят в объем поставки.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	A	A1	A2	B	B1	D1
K1142.0614027	A	Сталь	-	13	10	14	39	27	M6
K1142.0820033	A	Сталь	-	18	14	22	49	33	M8
K1142.10614027	A	нержавеющая сталь	1.4305	13	10	14	39	27	M6
K1142.10820033	A	нержавеющая сталь	1.4305	18	14	22	49	33	M8
K1142.20614027	A	нержавеющая сталь	1.4401	13	10	14	39	27	M6
K1142.20820033	A	нержавеющая сталь	1.4401	18	14	22	49	33	M8

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Шарниры угловые с крепежными гайками, форма A

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG