


Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Распорка Hygienic DESIGN разработана специально для применения в сфере переработки пищевых продуктов. Расстояние между двумя конструктивными узлами можно плавно отрегулировать с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Особое внимание уделялось геометрической форме, оптимизированной для очистки, и шероховатости поверхности $Ra \leq 0,8$ мкм. Уплотнительное кольцо из совместимой с пищевыми продуктами пластмассы можно заменять.

Материал:

Распорка: нержавеющая сталь 1.4404.

Уплотнительное кольцо: EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (ПОМ).

Уплотнение стержня 75 EPDM 295.

Исполнение:

Распорка: неполированная нержавеющая сталь.

Уплотнительное кольцо: RAL 5002 — ультрамариново-синий (ПОМ).

Уплотнение стержня: 75 EPDM 295 — черный.

Указание:

Опорная поверхность уплотнительного кольца в идеале должна быть ровной, располагаться под прямым углом к отверстию под винт и иметь шероховатость поверхности $Ra \leq 0,8$ мкм. Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель $pH < 4$) и при применении окислителей. Пригодность распорной втулки Hygienic DESIGN для конкретного случая применения должен проверять пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия); при необходимости кольцо подлежит замене.

Диапазон температур:

от -20 до $+100$ °C (делрин).

Преимущества:

Плавная регулировка расстояния.

Заменяемое уплотнительное кольцо.

Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

Геометрическая форма, оптимизированная для очистки.

По запросу:

Специальная длина.

Принадлежности:

Уплотнительные кольца K1649.

Накладной/вилочный ключ с насадками K1362.

Болт с шестигранной головкой K1647.


Указание на чертеже:

1) Уплотнительное кольцо

2) Уплотнение стержня

Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN

Чертежи



Обзор изделий

Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN

Номер заказа	D	D1	D2	H	L мин.	L макс.	L1	SW1	SW2
K2153.1110808X065085	M8	20	19,74	2,5	65	85	52,1	13	9