


Bezpečnostní spínač závěsu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Bezpečnostní spínač závěsu slouží ke sledování polohy otočně uložených ochranných dveří, ochranných klapek a ochranných krytů. Sledování ochranného zařízení se uskutečňuje přímo v závěsu.

Úhel sepnutí lze u univerzálně přednastavených provedení volně nastavit v celém pracovním rozsahu. Montážní pomůcka zajišťuje rychlé vyrovnaní na dveřích a sloupcích.

Přídavné závěsy mají stejný vzhled a stejné rozměry jako bezpečnostní spínače závěsů.

Materiál:

Korpus zinkový tlakový odlitek.

Víko korpusu plast samozhášecí.

Čep závěsu zinkový tlakový odlitek/ocel C45.

Kontakty stříbro-niklová slitina.

Upozornění:

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Technické údaje:

Viz Soubory ke stažení, Technické informace.

Montáž:

4 x M6 válcové šrouby DIN 7984 nebo DIN EN ISO 4762

utahovací moment 4,3 Nm

Všeobecné pokyny k montáži najdete v příloženém provozním návodu.

Přednosti:

- Vhodné pro ochranu vahadlových uzávěrů
- Minimální montážní náročnost u běžných hliníkových profilů
- Optimální integrace do okolní konstrukce
- Vysoká ochrana vůči nedovolené manipulaci
- Nízké mechanické opotřebení


Příslušenství:

Pro provedení A:


Konektor, pouzdro M12x1#se šroubovým uzávěrem K1498.

Bezpečnostní spínač závěsu

Popis zboží/obrázky produktu



Výkresy



Přehled zboží

Bezpečnostní spínač závěsu

Objednací číslo	Název	Provedení	A	B	Předběžné nastavení	Kontakty	Druh připojení	Pozice připojení	F1 N	F2 N
K1499.781161111	Bezpečnostní Závěsový Spínač	A	78	116	vnější nastavba	1Z / 20	montážní konektor	dole	5000	5000
K1499.781161112	Bezpečnostní Závěsový Spínač	A	78	116	vnější nastavba	1Z / 20	montážní konektor	nahoře	5000	5000
K1499.781162111	Bezpečnostní Závěsový Spínač	A	78	116	univerzální	1Z / 20	montážní konektor	dole	5000	5000
K1499.781162112	Bezpečnostní Závěsový Spínač	A	78	116	univerzální	1Z / 20	montážní konektor	nahoře	5000	5000
K1499.781161121	Bezpečnostní Závěsový Spínač	B	78	116	vnější nastavba	1Z / 20	kabel	dole	5000	5000
K1499.781161122	Bezpečnostní Závěsový Spínač	B	78	116	vnější nastavba	1Z / 20	kabel	nahoře	5000	5000
K1499.781162121	Bezpečnostní Závěsový Spínač	B	78	116	univerzální	1Z / 20	kabel	dole	5000	5000
K1499.781162122	Bezpečnostní Závěsový Spínač	B	78	116	univerzální	1Z / 20	kabel	nahoře	5000	5000
K1499.78116	Dodatečný Závěs	-	78	116	-	-	-	-	5000	5000

