


## Piezas adicionales para llave de boca

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

#### Material:

AlSi1MgMn

#### Indicación:

Las piezas adicionales protectoras se han diseñado especialmente para apretar y aflojar uniones por tornillos con superficies delicadas. Con una herramienta normal, las superficies se dañan de tal modo al apretar por primera vez tornillos pulidos que se forman espacios muertos y deja de ser posible realizar una limpieza fácil y eficaz. Gracias a las piezas adicionales protectoras, las uniones por tornillos con contorno exterior se pueden apretar y aflojar sin dañarse. El aluminio blando no deja arañazos ni otros desperfectos sobre las superficies delicadas. En caso de uso profesional y adecuado, las piezas adicionales protectoras presentan una vida útil de 1000 ciclos de cambio aprox.


Además, con las piezas adicionales protectoras se evita el riesgo de corrosión externa en la unión roscada de acero inoxidable. Los contornos que sobresalen permiten descartar prácticamente, incluso, puntos de contacto imprevistos entre la llave y el tornillo de acero inoxidable.

Gracias a un diseño especial y a un elemento elástico encajable, las piezas adicionales protectoras se fijan con seguridad en el correspondiente adaptador de llave. No es posible que se caigan solas del adaptador de la llave. Las piezas adicionales protectoras desgastadas se cambian de forma manual.

#### A petición:

Otros tamaños.

### Planos



### Nuestros productos

Referencia	Descripción	Versión 1	SW	SW2	A1	B1	L1	D1	T	H
K1362.1005	Inserto Protector	para llave fija	10	5	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
K1362.10055	Inserto Protector	para llave fija	10	5,5	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
K1362.1006	Inserto Protector	para llave fija	10	6	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
K1362.1007	Inserto Protector	para llave fija	10	7	9	17	19,4	2,3	5,6	8,6
K1362.1108	Inserto Protector	para llave fija	11	8	9	18	20,7	2,3	5,7	8,7
K1362.1310	Inserto Protector	para llave fija	13	10	10	22	23,2	3	6,7	10,7
K1362.1613	Inserto Protector	para llave fija	16	13	13	27	28,6	3	7,7	11,7
K1362.1915	Inserto Protector	para llave fija	19	15	13	30	32,5	4	8,6	12,6
K1362.1916	Inserto Protector	para llave fija	19	16	13	30	32,5	4	8,6	12,6
K1362.2118	Inserto Protector	para llave fija	21	18	13	32	35	4	9	13
K1362.2119	Inserto Protector	para llave fija	21	19	13	32	35	4	9	13
K1362.2724	Inserto Protector	para llave fija	27	24	14	40	43,8	4	10,8	15

