K1362_AUFR

링 스패너용 보호 캡

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
AlSi1MgMn

정보:
보호 캡은 민감한 표면에 스크류를 조이고 풀기 위해 특별히 개발되었습니다. 일반적인 공구를 사용하면 광택 처리된 스크류를 처음 조일 때부터 표면이 손상되어, 중공부가 생성되며 더 이상 쉽고 효과적인 세척이 불가능합니다.
보호 캡을 사용하면 외부 윤곽이 있어 스크류를 조이거나 풀 때 손상되지 않습니다. 부드러운 알루미늄은 민감한 표면에 스크래치나 다른 손상을 남기지 않습니다. 적절하고 전문적으로 사용하면 보호 캡을 약 1000회 주기까지 사용할 수 있습니다.
또한 보호 캡을 사용하면 스테인리스 스틸 스크류에 접촉 부식의 위험을 안정적으로 방지할 수 있습니다. 돌출된 윤곽을 통해 스패너와 스테인리스 스틸 스크류 사이에 의도하지 않은 접촉 부위가 거의 배제됩니다.
보호 캡은 특수 몰딩 또는 스프링 고정부품에 의해 스패너에 안전하게 고정됩니다. 그러므로 캡이 홀더에서 자체적으로 빠져 떨어질 수 없습니다. 마모된 보호 캡은 수동으로 교체합니다.

요청 시:
다른 크기.

도면



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	SW	SW2	D2	T1	H1
K1362.11005	보호용 인서트	링 스패너용	10	5	16,5	9	11
K1362.110055	보호용 인서트	링 스패너용	10	5,5	16,5	9	11
K1362.11006	보호용 인서트	링 스패너용	10	6	16,5	9	11
K1362.11007	보호용 인서트	링 스패너용	10	7	16,5	9	11
K1362.11108	보호용 인서트	링 스패너용	11	8	18	9,4	11,4
K1362.11310	보호용 인서트	링 스패너용	13	10	21	11	13
K1362.11613	보호용 인서트	링 스패너용	16	13	25	12,4	14,4
K1362.11915	보호용 인서트	링 스패너용	19	15	30	14,5	16,5
K1362.11916	보호용 인서트	링 스패너용	19	16	30	14,5	16,5
K1362.12118	보호용 인서트	링 스패너용	21	18	32	14,7	16,7
K1362.12119	보호용 인서트	링 스패너용	21	19	32	14,7	16,7
K1362.12724	보호용 인서트	링 스패너용	27	24	41	17	19

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

링 스패너용 보호 캡

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG