

| 드릴 직경(mm)의 마찰 토크(Nm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|
| 크기                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5                    | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |
| 7                    |     |     | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |
| 9                    |     |     | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |     |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |
| 12                   |     |     | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |
| 14                   |     |     | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10  | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 |    |    |    |    |    |    |
| 19                   |     |     |     |     |     |     |     |     | 44  | 45  | 47  | 48   | 49   | 50   | 51   | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

| 드릴 직경(mm)의 마찰 토크(Nm) |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 크기                   | 15 | 16 | 19  | 20  | 22  | 24  | 25  | 28  | 30  | 32  | 35  | 38  | 39  | 40  | 42  | 44  | 45  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 24                   | 64 | 65 | 69  | 70  | 72  | 74  | 76  | 79  | 81  | 84  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 28                   |    |    | 114 | 116 | 119 | 123 | 124 | 130 | 133 | 137 | 142 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 38                   |    |    |     | 135 | 138 | 142 | 144 | 149 | 152 | 156 | 161 | 166 | 168 | 169 | 173 | 176 | 178 |     |     |     |     |     |
| 42                   |    |    |     |     |     |     | 294 | 304 | 310 | 317 | 327 | 337 | 340 | 343 | 350 | 357 | 360 | 363 | 370 | 376 |     |     |
| 48                   |    |    |     |     |     |     | 476 | 491 | 500 | 510 | 524 | 539 | 544 | 548 | 558 | 568 | 572 | 577 | 587 | 596 | 606 | 616 |