

Tappi filettati in plastica per tubi quadrati

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in poliammide.

Versione:

Corpo base colore nero.


Nota:

I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.

Montaggio:

Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.

Disegni



Sintesi articoli

Tappi filettati in plastica per tubi quadrati

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	A	B	D1	H	L	L1	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)	Compatibile con
K2031.2020081520	A	quadrato	20	-	M8	5	16,5	14,5	2	20x20x1,5-2
K2031.2222081520	A	quadrato	22	-	M8	5	16,5	14,5	2	22x22x1,5-2
K2031.2525081520	A	quadrato	25	-	M8	5	16,5	14,5	2	25x25x1,5-2
K2031.3030081520	A	quadrato	30	-	M8	5	16,5	14,5	2	30x30x1,5-2
K2031.3030082530	A	quadrato	30	-	M8	5	16,5	14,5	2	30x30x2,5-3
K2031.3232081520	A	quadrato	32	-	M8	5	24	14,5	2	32x32x1,5-2
K2031.3434081520	A	quadrato	34	-	M8	5	24	14,5	2	34x34x1,5-2
K2031.3535081520	A	quadrato	35	-	M8	5	24	14,5	2	35x35x1,5-2
K2031.3838081520	A	quadrato	38	-	M8	5	24	14,5	2	38x38x1,5-2
K2031.4040081520	A	quadrato	40	-	M8	5	24	14,5	2	40x40x1,5-2

Tappi filettati in plastica per tubi quadri

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	A	B	D1	H	L	L1	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)	Compatibile con
K2031.4040082530	A	quadrato	40	-	M8	5	24	14,5	2	40x40x2,5-3
K2031.4545081520	A	quadrato	45	-	M8	5	24	14,5	2	45x45x1,5-2
K2031.5050081520	A	quadrato	50	-	M8	5	24	14,5	2	50x50x1,5-2
K2031.5050082530	A	quadrato	50	-	M8	5	24	14,5	2	50x50x2,5-3
K2031.2020101520	A	quadrato	20	-	M10	5	16,5	14,5	2	20x20x1,5-2
K2031.2222101520	A	quadrato	22	-	M10	5	16,5	14,5	2	22x22x1,5-2
K2031.2525101520	A	quadrato	25	-	M10	5	16,5	14,5	2	25x25x1,5-2
K2031.3030101520	A	quadrato	30	-	M10	5	16,5	14,5	2	30x30x1,5-2
K2031.3030102530	A	quadrato	30	-	M10	5	16,5	14,5	2	30x30x2,5-3
K2031.3232101520	A	quadrato	32	-	M10	5	24	14,5	2	32x32x1,5-2
K2031.3434101520	A	quadrato	34	-	M10	5	24	14,5	2	34x34x1,5-2
K2031.3535101520	A	quadrato	35	-	M10	5	24	14,5	2	35x35x1,5-2
K2031.3838101520	A	quadrato	38	-	M10	5	24	14,5	2	38x38x1,5-2
K2031.4040101520	A	quadrato	40	-	M10	5	24	14,5	2	40x40x1,5-2
K2031.4040102530	A	quadrato	40	-	M10	5	24	14,5	2	40x40x2,5-3
K2031.4545101520	A	quadrato	45	-	M10	5	24	14,5	2	45x45x1,5-2
K2031.5050101520	A	quadrato	50	-	M10	5	24	14,5	2	50x50x1,5-2
K2031.5050102530	A	quadrato	50	-	M10	5	24	14,5	2	50x50x2,5-3
K2031.2525121520	A	quadrato	25	-	M12	5	16,5	14,5	2	25x25x1,5-2
K2031.3030121520	A	quadrato	30	-	M12	5	16,5	14,5	2	30x30x1,5-2
K2031.3030122530	A	quadrato	30	-	M12	5	16,5	14,5	2	30x30x2,5-3
K2031.3232121520	A	quadrato	32	-	M12	5	24	14,5	2	32x32x1,5-2
K2031.3434121520	A	quadrato	34	-	M12	5	24	14,5	2	34x34x1,5-2
K2031.3535121520	A	quadrato	35	-	M12	5	24	14,5	2	35x35x1,5-2
K2031.3838121520	A	quadrato	38	-	M12	5	24	14,5	2	38x38x1,5-2
K2031.4040121520	A	quadrato	40	-	M12	5	24	14,5	2	40x40x1,5-2
K2031.4040122530	A	quadrato	40	-	M12	5	24	14,5	2	40x40x2,5-3
K2031.4545121520	A	quadrato	45	-	M12	5	24	14,5	2	45x45x1,5-2
K2031.5050121520	A	quadrato	50	-	M12	5	24	14,5	2	50x50x1,5-2
K2031.5050122530	A	quadrato	50	-	M12	5	24	14,5	2	50x50x2,5-3
K2031.4020081520	B	rettangolare	40	20	M8	5	24	14,5	2	40x20x1,5-2
K2031.4025081520	B	rettangolare	40	25	M8	5	24	14,5	2	40x25x1,5-2
K2031.4030081520	B	rettangolare	40	30	M8	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5020081520	B	rettangolare	50	20	M8	5	24	14,5	2	50x20x1,5-2
K2031.5025082530	B	rettangolare	50	25	M8	5	24	14,5	2	50x25x1,5-2
K2031.5030081015	B	rettangolare	50	30	M8	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030081520	B	rettangolare	50	30	M8	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6025081520	B	rettangolare	60	25	M8	5	24	14,5	2	60x25x1,5-2
K2031.6030081520	B	rettangolare	60	30	M8	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.4020101520	B	rettangolare	40	20	M10	5	24	14,5	2	40x20x1,5-2
K2031.4025101520	B	rettangolare	40	25	M10	5	24	14,5	2	40x25x1,5-2
K2031.4030101520	B	rettangolare	40	30	M10	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5020101520	B	rettangolare	50	20	M10	5	24	14,5	2	50x20x1,5-2
K2031.5025102530	B	rettangolare	50	25	M10	5	24	14,5	2	50x25x1,5-2
K2031.5030101015	B	rettangolare	50	30	M10	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030101520	B	rettangolare	50	30	M10	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6025101520	B	rettangolare	60	25	M10	5	24	14,5	2	60x25x1,5-2
K2031.6030101520	B	rettangolare	60	30	M10	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040101520	B	rettangolare	60	40	M10	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2
K2031.4030121520	B	rettangolare	40	30	M12	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5030121015	B	rettangolare	50	30	M12	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030121520	B	rettangolare	50	30	M12	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6030121520	B	rettangolare	60	30	M12	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040121520	B	rettangolare	60	40	M12	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2

Tappi filettati in plastica per tubi quadri

Sintesi articoli
