

Catenelle a sfere

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

A: catena in ottone o acciaio inox.

B: catena in ottone o acciaio inox, anello di chiusura in acciaio inox.

C: catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.

Nota:

Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.


Nota disegno:

1) parti identiche


Forma A: catena a sfere semplice

Forma B: catena a sfere con anello portachiavi

Forma C: catena a sfera con clip anulare



Disegni



Sintesi articoli

Forma A, catena a sfere semplice

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale corpo base	L	D	D1
K1125.00X160	A	semplice	ottone	160	-	-
K1125.00X320	A	semplice	ottone	320	-	-
K1125.00X500	A	semplice	ottone	500	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale corpo base	L	D	D1
K1125.00X1000	A	semplice	ottone	1000	-	-
K1125.01X160	A	semplice	acciaio inox	160	-	-
K1125.01X320	A	semplice	acciaio inox	320	-	-
K1125.01X500	A	semplice	acciaio inox	500	-	-
K1125.01X1000	A	semplice	acciaio inox	1000	-	-
K1125.015X160	B	con anello portachiavi	ottone	160	15	1
K1125.019X160	B	con anello portachiavi	ottone	160	19	1
K1125.023X160	B	con anello portachiavi	ottone	160	23	1,2
K1125.028X160	B	con anello portachiavi	ottone	160	28	1,7
K1125.015X320	B	con anello portachiavi	ottone	320	15	1
K1125.019X320	B	con anello portachiavi	ottone	320	19	1
K1125.023X320	B	con anello portachiavi	ottone	320	23	1,2
K1125.028X320	B	con anello portachiavi	ottone	320	28	1,7
K1125.015X500	B	con anello portachiavi	ottone	500	15	1
K1125.019X500	B	con anello portachiavi	ottone	500	19	1
K1125.023X500	B	con anello portachiavi	ottone	500	23	1,2
K1125.028X500	B	con anello portachiavi	ottone	500	28	1,7
K1125.015X1000	B	con anello portachiavi	ottone	1000	15	1
K1125.019X1000	B	con anello portachiavi	ottone	1000	19	1
K1125.023X1000	B	con anello portachiavi	ottone	1000	23	1,2
K1125.028X1000	B	con anello portachiavi	ottone	1000	28	1,7
K1125.115X160	B	con anello portachiavi	acciaio inox	160	15	1
K1125.119X160	B	con anello portachiavi	acciaio inox	160	19	1
K1125.123X160	B	con anello portachiavi	acciaio inox	160	23	1,2
K1125.128X160	B	con anello portachiavi	acciaio inox	160	28	1,7
K1125.115X320	B	con anello portachiavi	acciaio inox	320	15	1
K1125.119X320	B	con anello portachiavi	acciaio inox	320	19	1
K1125.123X320	B	con anello portachiavi	acciaio inox	320	23	1,2
K1125.128X320	B	con anello portachiavi	acciaio inox	320	28	1,7
K1125.115X500	B	con anello portachiavi	acciaio inox	500	15	1
K1125.119X500	B	con anello portachiavi	acciaio inox	500	19	1
K1125.123X500	B	con anello portachiavi	acciaio inox	500	23	1,2
K1125.128X500	B	con anello portachiavi	acciaio inox	500	28	1,7
K1125.115X1000	B	con anello portachiavi	acciaio inox	1000	15	1
K1125.119X1000	B	con anello portachiavi	acciaio inox	1000	19	1
K1125.123X1000	B	con anello portachiavi	acciaio inox	1000	23	1,2
K1125.128X1000	B	con anello portachiavi	acciaio inox	1000	28	1,7
K1125.09X160	C	con clip anulare	ottone	160	9	1
K1125.09X320	C	con clip anulare	ottone	320	9	1
K1125.09X500	C	con clip anulare	ottone	500	9	1
K1125.09X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	9	1
K1125.12X160	C	con clip anulare	ottone	160	12	1,2
K1125.12X320	C	con clip anulare	ottone	320	12	1,2
K1125.12X500	C	con clip anulare	ottone	500	12	1,2
K1125.12X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	12	1,2
K1125.14X160	C	con clip anulare	ottone	160	14	1,6
K1125.14X320	C	con clip anulare	ottone	320	14	1,6
K1125.14X500	C	con clip anulare	ottone	500	14	1,6
K1125.14X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	14	1,6
K1125.16X160	C	con clip anulare	ottone	160	16	1,6
K1125.16X320	C	con clip anulare	ottone	320	16	1,6
K1125.16X500	C	con clip anulare	ottone	500	16	1,6
K1125.16X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	16	1,6
K1125.20X160	C	con clip anulare	ottone	160	20	2
K1125.20X320	C	con clip anulare	ottone	320	20	2
K1125.20X500	C	con clip anulare	ottone	500	20	2
K1125.20X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	20	2
K1125.24X160	C	con clip anulare	ottone	160	24	2
K1125.24X320	C	con clip anulare	ottone	320	24	2
K1125.24X500	C	con clip anulare	ottone	500	24	2
K1125.24X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	24	2
K1125.30X160	C	con clip anulare	ottone	160	30	2,6

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale corpo base	L	D	D1
K1125.30X320	C	con clip anulare	ottone	320	30	2,6
K1125.30X500	C	con clip anulare	ottone	500	30	2,6
K1125.30X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	30	2,6
K1125.36X160	C	con clip anulare	ottone	160	36	2,6
K1125.36X320	C	con clip anulare	ottone	320	36	2,6
K1125.36X500	C	con clip anulare	ottone	500	36	2,6
K1125.36X1000	C	con clip anulare	ottone	1000	36	2,6