

Dadi quadri forma bassa DIN 562

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.

Versione:

Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.

Acciaio inox A2, non trattato.


Acciaio inox A4, non trattato.

Nota:

Dado quadro secondo DIN 562 in classe B. basso.

I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.

Disegni



Sintesi articoli

Dadi quadri forma bassa DIN 562

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D	H	SW
K2315.03	acciaio	grezzo (nero)	M3	1,8	5,5
K2315.04	acciaio	grezzo (nero)	M4	2,2	7
K2315.05	acciaio	grezzo (nero)	M5	2,7	8
K2315.06	acciaio	grezzo (nero)	M6	3,2	10
K2315.08	acciaio	grezzo (nero)	M8	4	13
K2315.10	acciaio	grezzo (nero)	M10	5	17
K2315.203	acciaio	zincatura galvanica	M3	1,8	5,5
K2315.204	acciaio	zincatura galvanica	M4	2,2	7
K2315.205	acciaio	zincatura galvanica	M5	2,7	8

Dadi quadri forma bassa DIN 562

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	D	H	SW
K2315.206	acciaio	zincatura galvanica	M6	3,2	10
K2315.208	acciaio	zincatura galvanica	M8	4	13
K2315.210	acciaio	zincatura galvanica	M10	5	17
K2315.103	acciaio inox A2	grezzo	M3	1,8	5,5
K2315.104	acciaio inox A2	grezzo	M4	2,2	7
K2315.105	acciaio inox A2	grezzo	M5	2,7	8
K2315.106	acciaio inox A2	grezzo	M6	3,2	10
K2315.108	acciaio inox A2	grezzo	M8	4	13
K2315.110	acciaio inox A2	grezzo	M10	5	17
K2315.603	acciaio inox A4	grezzo	M3	1,8	5,5
K2315.604	acciaio inox A4	grezzo	M4	2,2	7
K2315.605	acciaio inox A4	grezzo	M5	2,7	8
K2315.606	acciaio inox A4	grezzo	M6	3,2	10
K2315.608	acciaio inox A4	grezzo	M8	4	13
K2315.610	acciaio inox A4	grezzo	M10	5	17