


원형 로드, 스틸, 회전 레버용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

원형 로드, 스틸.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

스틸로 된 원형 로드는 회전 레버(K2268 또는 K2269)와 결합하여 배전반의 안전 장치로 사용됩니다. 원형 로드는 2점식 또는 3점식 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.

액세서리:

K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.


K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.

K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.

K2276 스톱퍼, 플라스틱, 원형 로드용.

원형 로드, 스틸, 회전 레버용

도면



품목 요약

원형 로드, 스틸, 회전 레버용

주문 번호	타입	형태 타입	모델 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
K2274.000400	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
K2274.000500	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
K2274.000600	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
K2274.000700	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
K2274.000800	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
K2274.000900	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
K2274.001000	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
K2274.001100	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
K2274.001200	A	팁 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
K2274.010400	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
K2274.010500	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-

원형 로드, 스틸, 회전 레버용

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	모델 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
K2274.010600	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
K2274.010700	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
K2274.010800	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
K2274.010900	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
K2274.011000	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
K2274.011100	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
K2274.011200	B	납작한 끝 있음	아이 있음	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
K2274.020400	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	400	6	30
K2274.020500	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	500	6	30
K2274.020600	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	600	6	30
K2274.020700	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	700	6	30
K2274.020800	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	800	6	30
K2274.020900	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	900	6	30
K2274.021000	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	1000	6	30
K2274.021100	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	1100	6	30
K2274.021200	C	굴림 롤러 있음	아이 있음	16	4	8	6,5	15	4	1200	6	30
K2274.100400	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	400	-	-
K2274.100500	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	500	-	-
K2274.100600	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	600	-	-
K2274.100700	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	700	-	-
K2274.100800	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	800	-	-
K2274.100900	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	900	-	-
K2274.101000	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
K2274.101100	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
K2274.101200	D	팁 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
K2274.110400	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	400	-	-
K2274.110500	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	500	-	-
K2274.110600	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	600	-	-
K2274.110700	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	700	-	-
K2274.110800	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	800	-	-
K2274.110900	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	900	-	-
K2274.111000	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
K2274.111100	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
K2274.111200	E	납작한 끝 있음	아이 없음	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
K2274.120400	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	400	-	30
K2274.120500	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	500	-	30
K2274.120600	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	600	-	30
K2274.120700	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	700	-	30
K2274.120800	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	800	-	30
K2274.120900	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	900	-	30
K2274.121000	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	1000	-	30
K2274.121100	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	1100	-	30
K2274.121200	F	굴림 롤러 있음	아이 없음	16	4	8	-	15	-	1200	-	30