

널링 휠, 타입 K, 나사 부싱, 커버 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.



도면



품목 요약

널링 휠, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.2105	K	검회색 RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21051	K	오렌지 RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21052	K	시그널 녹색 RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21053	K	청색 RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21055	K	연한 회색 RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21056	K	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21057	K	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.2106	K	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21061	K	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21062	K	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21063	K	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10

널링 휠, 타입 K, 나사 부상, 커버 있음

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.21065	K	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21066	K	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21067	K	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.2108	K	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21081	K	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21082	K	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21083	K	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21085	K	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21086	K	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21087	K	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.2208	K	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22081	K	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22082	K	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22083	K	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22085	K	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22086	K	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22087	K	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.2210	K	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22101	K	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22102	K	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22103	K	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22105	K	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22106	K	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22107	K	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.2310	K	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23101	K	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23102	K	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23103	K	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23105	K	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23106	K	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23107	K	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.2312	K	검회색 RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23121	K	오렌지 RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23122	K	시그널 녹색 RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23123	K	청색 RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23125	K	연한 회색 RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23126	K	신호등 빨강 RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23127	K	밝은 노랑 RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18