

## 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, J형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 황동 또는 아연, 플라스틱.

##### 표면 마무리:

아연, 니켈 도금.

##### 정보:

프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버와 결합하여 사용할 수 있습니다. 프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버에 장착합니다. 그리고 예를 들면 배전반의 안전장치로 사용합니다. 이 자물쇠 실린더는 한쪽 자물쇠 실린더이며, 오직 한쪽(바깥쪽)에서 잠글 수 있습니다.

A형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 A형은 열쇠 두 개와 함께 배송됩니다. 잠그기는 개별 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 오직 배송된 두 개의 열쇠로만 열 수 있습니다.

B형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 B형은 열쇠 두 개와 함께 배송됩니다. 잠그기는 만능 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다 (잠그기 1333).

C형: 이중 비트 3mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

D형: 이중 비트 5mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

E형: 사각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

F형: 사각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

G형: 사각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

H형: 삼각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

I형: 삼각 10mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

J형: 삼각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

K형: 삼각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

L형: 틈이 있는 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

M형: 몰드 인서트.

N형: 몰드 인서트 자동 맞물림.


##### 액세서리:

K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용.

K2269 회전 레버, 플라스틱.

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, J형

도면



품목 요약

| 주문 번호    | 설명             | 모델 1      | 본체 재질 | 타입 | B  | D  | D1 | H  | H1 | L  | L1 |
|----------|----------------|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| K2270.09 | 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 | 몰드 인서트 잠금 | 아연    | J  | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |