

강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재 하우징, 광택 처리 및 청색 피막처리.
폴리우레탄 롤러, 밝은 갈색, 경도 92° 쇼어 A
또는 폴리아미드, 백색 80° 쇼어 D

표면 마무리:

하우징, 프레스뮴.

턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징.

프레스링된 볼 베어링이 2개 있는 롤러


정보:

철 축, 나사 체결됨.

폴리우레탄 롤러: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 착색 없음

폴리아미드 롤러: 매우 낮은 롤링 및 회전 저항, 매끄러운 바닥에서 이지런, 마모에 매우 강함


도면






강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델

도면

잠금 시스템이 있는 힛면 구멍:



잠금 시스템이 있는 나사식 플레이트:

턴테이블 베어링:
볼트 홀턴테이블 베어링:
마운팅 플레이트

품목 요약

컴팩트 모델 강판 스위벨 캐스터

강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델

품목 요약

주문 번호	타입	설명	모델 1	고정 방법	휠 베어링	재료 롤러	A	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	지탱력 kg
K1774.0352701	A	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리우레탄	1527	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	-	32,5	100
K1774.0352802	A	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리아미드	1528	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	-	32,5	100
K1774.0503301	A	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리우레탄	2933	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	-	54	150
K1774.0503202	A	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리아미드	2932	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	-	54	150
K1774.0352711	B	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리우레탄	1527	38	48	60	356,2	-	5260	4838	32,5	-	-	-	100	100
K1774.0352812	B	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리아미드	1528	38	48	60	356,2	-	5260	4838	32,5	-	-	-	100	100
K1774.0503311	C	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리우레탄	2933	45	51	66	508,5	-	7390	7561	54	-	-	-	150	150
K1774.0503212	C	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리아미드	2932	45	51	66	508,5	-	7390	7561	54	-	-	-	150	150
K1774.0352722	D	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리아미드	1527	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	-	63	100	100
K1774.0503322	D	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리아미드	2933	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	-	80	150	150
K1774.0352721	D	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리우레탄	1527	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	-	63	100	100
K1774.0503321	D	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	볼트 홀	볼 베어링	폴리우레탄	2933	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	-	80	150	150
K1774.0352732	E	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리아미드	1527	38	48	60	356,2	-	5260	4838	63	-	-	-	100	100	100
K1774.0352731	E	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리우레탄	1527	38	48	60	356,2	-	5260	4838	63	-	-	-	100	100	100
K1774.0503331	F	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리우레탄	2933	45	51	66	508,5	-	7390	7561	80	-	-	-	150	150	150
K1774.0503332	F	스위벨 캐스터 바퀴 스톱 고정 시스템 포함	마운팅 플레이트	볼 베어링	폴리아미드	2933	45	51	66	508,5	-	7390	7561	80	-	-	-	150	150	150