

Clé mixte avec inserts de protection

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Clé mixte en acier à outils.

Renforts : AlSi1MgMn.

Nota :

Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles. Avec un outil normal, les surfaces sont endommagées dès le premier serrage des vis polies, de sorte que des aspérités apparaissent et qu'un nettoyage facile et efficace n'est plus possible.

Les renforts garantissent un serrage et un desserrage sans dommage des raccords filetés avec contour extérieur. L'aluminium souple ne laisse aucune rayure ou autre détérioration sur les surfaces sensibles. En cas d'utilisation correcte et professionnelle, les renforts ont une durée de vie d'env. 1 000 cycles de remplacement.

De plus, les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en Inox. En raison de leurs contours saillants, même les points de contact involontaires entre la clé et la vis en Inox sont quasiment exclus.


Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort. Toute chute inopinée du renfort est exclue. Les renforts usés sont remplacés manuellement.

Sur demande :

Autres dimensions.

Clé mixte avec inserts de protection

Dessins



Aperçu des articles

Clé mixte avec inserts de protection

Référence	Désignation	Finition 1	SW	SW2	A	A1	B	B1	D	D1	D2	L	L1	T	P1	H	H1
K1362.10	Clé Mixte	-	10	-	5	-	8	-	5	-	-	154,5	-	-	-	-	-
K1362.11	Clé Mixte	-	11	-	5,5	-	8,4	-	5	-	-	168,5	-	-	-	-	-
K1362.13	Clé Mixte	-	13	-	6,3	-	10	-	6	-	-	193	-	-	-	-	-
K1362.16	Clé Mixte	-	16	-	7	-	11,4	-	6	-	-	230,5	-	-	-	-	-
K1362.19	Clé Mixte	-	19	-	8	-	13,5	-	7	-	-	268,5	-	-	-	-	-
K1362.21	Clé Mixte	-	21	-	8,5	-	13,7	-	7	-	-	292	-	-	-	-	-
K1362.27	Clé Mixte	-	27	-	10,5	-	16	-	9	-	-	380	-	-	-	-	-
K1362.1005	Insert	pour clé à fourche	10	5	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.10055	Insert	pour clé à fourche	10	5,5	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1006	Insert	pour clé à fourche	10	6	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1007	Insert	pour clé à fourche	10	7	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1108	Insert	pour clé à fourche	11	8	-	9	-	18	-	2,3	-	-	20,7	5,7	-	8,7	-
K1362.1310	Insert	pour clé à fourche	13	10	-	10	-	22	-	3	-	-	23,2	6,7	-	10,7	-
K1362.1613	Insert	pour clé à fourche	16	13	-	13	-	27	-	3	-	-	28,6	7,7	-	11,7	-
K1362.1915	Insert	pour clé à fourche	19	15	-	13	-	30	-	4	-	-	32,5	8,6	-	12,6	-
K1362.1916	Insert	pour clé à fourche	19	16	-	13	-	30	-	4	-	-	32,5	8,6	-	12,6	-
K1362.2118	Insert	pour clé à fourche	21	18	-	13	-	32	-	4	-	-	35	9	-	13	-
K1362.2119	Insert	pour clé à fourche	21	19	-	13	-	32	-	4	-	-	35	9	-	13	-

Clé mixte avec inserts de protection

Aperçu des articles

Référence	Désignation	Finition 1	SW	SW2	A	A1	B	B1	D	D1	D2	L	L1	T	P1	H	H1
K1362.2724	Insert	pour clé à fourche	27	24	-	14	-	40	-	4	-	-	43,8	10,8	-	15	-
K1362.11005	Insert	pour clé à oeil	10	5	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.110055	Insert	pour clé à oeil	10	5,5	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11006	Insert	pour clé à oeil	10	6	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11007	Insert	pour clé à oeil	10	7	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11108	Insert	pour clé à oeil	11	8	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	9,4	-	11,4
K1362.11310	Insert	pour clé à oeil	13	10	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	11	-	13
K1362.11613	Insert	pour clé à oeil	16	13	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	12,4	-	14,4
K1362.11915	Insert	pour clé à oeil	19	15	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	14,5	-	16,5
K1362.11916	Insert	pour clé à oeil	19	16	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	14,5	-	16,5
K1362.12118	Insert	pour clé à oeil	21	18	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	14,7	-	16,7
K1362.12119	Insert	pour clé à oeil	21	19	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	14,7	-	16,7
K1362.12724	Insert	pour clé à oeil	27	24	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	17	-	19