

Tubi a sezione quadra

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio 1.0037.

Alluminio EN AW-6060.

Versione:

Acciaio zincato.

Alluminio anodizzato chiaro.

Nota:


Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione quadrata sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.

* Materiale completo.

Su richiesta:

- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Denominazione	D1	D2	L
K0493.4120X500	acciaio	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500
K0493.4120X1000	acciaio	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	1000
K0493.4120X2000	acciaio	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	2000
K0493.4125X500	acciaio	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500
K0493.4125X1000	acciaio	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	1000
K0493.4125X2000	acciaio	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	2000
K0493.4130X500	acciaio	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500
K0493.4130X1000	acciaio	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	1000
K0493.4130X2000	acciaio	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	2000
K0493.4140X500	acciaio	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500
K0493.4140X1000	acciaio	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	1000
K0493.4140X2000	acciaio	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	2000
K0493.4210X500	alluminio	10 x 10	10*	-	500
K0493.4210X1000	alluminio	10 x 10	10*	-	1000
K0493.4210X2000	alluminio	10 x 10	10*	-	2000
K0493.4220X500	alluminio	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500
K0493.4220X1000	alluminio	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	1000

Tubi a sezione quadra

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Denominazione	D1	D2	L
K0493.4220X2000	alluminio	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	2000
K0493.4230X500	alluminio	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500
K0493.4230X1000	alluminio	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	1000
K0493.4230X2000	alluminio	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	2000
K0493.4240X500	alluminio	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	500
K0493.4240X1000	alluminio	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	1000
K0493.4240X2000	alluminio	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	2000