

Boule Inox ou aluminium DIN 319

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Finition :


Poli.

Indication de dessin :

Forme C : avec taraudage

Forme K : perçage

Dessins



Aperçu des articles

Boule, Inox ou aluminium DIN 319

Référence	Forme	Type de forme	Matière du corps de base	Clé en acier	D	D1	D6	H	T
K0650.116044	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4301	M4	16	8	15	7,2
K0650.120054	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4301	M5	20	12	18	9,1
K0650.125064	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4301	M6	25	15	22,5	11
K0650.132084	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4301	M8	32	18	29	14,5
K0650.140104	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4301	M10	40	22	37	18
K0650.150124	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4301	M12	50	28	46	21
K0650.120053	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4305	M5	20	12	18	9,1
K0650.140103	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4305	M10	40	22	37	18
K0650.150123	C	avec taraudage	acier inoxydable	1.4305	M12	50	28	46	21
K0650.116042	C	avec taraudage	aluminium	-	M4	16	8	15	7,2
K0650.120052	C	avec taraudage	aluminium	-	M5	20	12	18	9,1
K0650.125062	C	avec taraudage	aluminium	-	M6	25	15	22,5	11
K0650.132082	C	avec taraudage	aluminium	-	M8	32	18	29	14,5
K0650.140102	C	avec taraudage	aluminium	-	M10	40	22	37	18
K0650.150122	C	avec taraudage	aluminium	-	M12	50	28	46	21
K0650.316043	K	avec alésage	acier inoxydable	1.4301	6	16	8	15	10
K0650.320053	K	avec alésage	acier inoxydable	1.4301	8	20	12	18	12
K0650.325063	K	avec alésage	acier inoxydable	1.4301	10	25	15	22,5	16
K0650.332083	K	avec alésage	acier inoxydable	1.4301	12	32	18	29	20
K0650.340103	K	avec alésage	acier inoxydable	1.4301	16	40	22	37	25
K0650.350123	K	avec alésage	acier inoxydable	1.4301	20	50	28	46	32
K0650.316042	K	avec alésage	aluminium	-	6	16	8	15	10
K0650.320052	K	avec alésage	aluminium	-	8	20	12	18	12
K0650.325062	K	avec alésage	aluminium	-	10	25	15	22,5	16
K0650.332082	K	avec alésage	aluminium	-	12	32	18	29	20
K0650.340102	K	avec alésage	aluminium	-	16	40	22	37	25
K0650.350122	K	avec alésage	aluminium	-	20	50	28	46	32

