

Měřítka z hliníku, samolepicí nebo s otvory

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Hliník.

Provedení:

Černě eloxováno.

Upozornění:

Měřítka z hliníku v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou nebo s otvory. Průřez 15 x 2 mm.


Antireflexní odečítání díky černě eloxovanému povrchu a kontrastní stupnici. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.

Na vyžádání:


- nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
- stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně
- jiné délky

Výkresy


samolepicí
Montážní poloha horizontální




s otvory
Montážní poloha horizontální



samolepicí
Montážní poloha vertikální



s otvory
Montážní poloha vertikální



Délka L	Počet otvorů
250	2
500	3
750	4
1000	5

Přehled zboží

Objednáací číslo	Typ výrobku	Druh upevnění	Provedení 1	Počátek souřadnic	Dělení	Určení měřítka	B	H	L	L1
K0757.000010X0250	měřítka	samolepicí	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	250	250
K0757.000010X0500	měřítka	samolepicí	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	500	500
K0757.000010X0750	měřítka	samolepicí	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	750	750
K0757.000010X1000	měřítka	samolepicí	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	1000	1000

Měřítka z hliníku, samolepicí nebo s otvory

Přehled zboží

Objednací číslo	Typ výrobku	Druh upevnění	Provedení 1	Počátek souřadnic	Dělení	Určení měřítka	B	H	L	L1
K0757.010010X0250	měřítko	samolepicí	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	250	250
K0757.010010X0500	měřítko	samolepicí	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	500	500
K0757.010010X0750	měřítko	samolepicí	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	750	750
K0757.010010X1000	měřítko	samolepicí	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	1000	1000
K0757.100010X0250	měřítko	upevňovací otvory	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	250	260
K0757.100010X0500	měřítko	upevňovací otvory	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	500	510
K0757.100010X0750	měřítko	upevňovací otvory	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	750	760
K0757.100010X1000	měřítko	upevňovací otvory	horizontální	vlevo	1 mm	dole	15	2	1000	1010
K0757.110010X0250	měřítko	upevňovací otvory	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	250	260
K0757.110010X0500	měřítko	upevňovací otvory	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	500	510
K0757.110010X0750	měřítko	upevňovací otvory	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	750	760
K0757.110010X1000	měřítko	upevňovací otvory	svislé	nahore	1 mm	vlevo	15	2	1000	1010