

Rulli di guida

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Superficie di scorrimento in Extrathane durezza 92° Shore A, marrone chiaro o poliammide 6 durezza 70° Shore D, bianco.


Nota:

Superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni, antitraccia, privo di scolorimento da contatto.

Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione. Campo di applicazione: nastri trasportatori, porte, ecc. Altre dimensioni su richiesta.

Disegni



Sintesi articoli

Rulli di guida

N. ordine	Versione 1	Materiale superficie di scorrimento	Cuscinetto della ruota	D	D1	B	Cuscinetto a sfere	Portata kg
K1779.03008	senza sistema di fissaggio	extrathane	cuscinetti a sfere	30	6	8	626 2RS	20
K1779.03514	senza sistema di fissaggio	extrathane	cuscinetti a sfere	35	12	14	60002RS	40
K1779.04020	senza sistema di fissaggio	extrathane	cuscinetti a sfere	40	10	20	60002RS	40
K1779.05015	senza sistema di fissaggio	extrathane	cuscinetti a sfere	50	10	15	6200 2RS	60
K1779.06020	senza sistema di fissaggio	extrathane	cuscinetti a sfere	60	17	20	6203 2RS	90
K1779.07020	senza sistema di fissaggio	extrathane	cuscinetti a sfere	70	25	20	6205 2RS	125
K1779.030081	senza sistema di fissaggio	poliammide 6	cuscinetti a sfere	30	6	8	626 2RS	35
K1779.035111	senza sistema di fissaggio	poliammide 6	cuscinetti a sfere	35	8	11	6082RS	55
K1779.040201	senza sistema di fissaggio	poliammide 6	cuscinetti a sfere	40	10	20	6200 2RS	100
K1779.050151	senza sistema di fissaggio	poliammide 6	cuscinetti a sfere	50	10	15	6200 2RS	100
K1779.060201	senza sistema di fissaggio	poliammide 6	cuscinetti a sfere	60	17	20	6203 2RS	165
K1779.070201	senza sistema di fissaggio	poliammide 6	cuscinetti a sfere	70	25	20	6205 2RS	185

