

Języcek ze stali, z ogranicznikiem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Ocynkowane.

Wskazówka:


*A w mm przy długości obudowy H=18, H=30 mm i H=50 mm.

Wyposażenie:

Zamki z cynku, z kluczem K2216.

Zamki z cynki, z kluczem, w wersji długiej K2217.

Rysunki



Przegląd artykułów

Języczek ze stali, z ogranicznikiem

Przegląd artykułów

Języczek ze stali, z ogranicznikiem

Nr Zamówienia	Wersja 2	A przy długości obudowy H=18	A przy długości obudowy H=30	A przy długości obudowy H=50	B	B1	L
K2218.13506	zakrzywiona w górę	6	18	38	19	8,1	35
K2218.13508	zakrzywiona w górę	8	20	40	19	8,1	35
K2218.13510	zakrzywiona w górę	10	22	42	19	8,1	35
K2218.13513	zakrzywiona w górę	13	25	45	19	8,1	35
K2218.13514	zakrzywiona w górę	14	26	46	19	8,1	35
K2218.13516	zakrzywiona w górę	16	28	48	19	8,1	35
K2218.13518	prosty	18	30	50	19	8,1	35
K2218.13520	zakrzywiona w dół	20	32	52	19	8,1	35
K2218.13522	zakrzywiona w dół	22	34	54	19	8,1	35
K2218.13524	zakrzywiona w dół	24	36	56	19	8,1	35
K2218.13526	zakrzywiona w dół	26	38	58	19	8,1	35
K2218.13528	zakrzywiona w dół	28	40	60	19	8,1	35
K2218.14504	zakrzywiona w górę	4	16	36	19	8,1	45
K2218.14506	zakrzywiona w górę	6	18	38	19	8,1	45
K2218.14508	zakrzywiona w górę	8	20	40	19	8,1	45
K2218.14510	zakrzywiona w górę	10	22	42	19	8,1	45
K2218.14513	zakrzywiona w górę	13	25	45	19	8,1	45
K2218.14514	zakrzywiona w górę	14	26	46	19	8,1	45
K2218.14516	zakrzywiona w górę	16	28	48	19	8,1	45
K2218.14518	prosty	18	30	50	19	8,1	45
K2218.14520	zakrzywiona w dół	20	32	52	19	8,1	45
K2218.14522	zakrzywiona w dół	22	34	54	19	8,1	45
K2218.14524	zakrzywiona w dół	24	36	56	19	8,1	45
K2218.14526	zakrzywiona w dół	26	38	58	19	8,1	45
K2218.14528	zakrzywiona w dół	28	40	60	19	8,1	45
K2218.14530	zakrzywiona w dół	30	42	62	19	8,1	45
K2218.14532	zakrzywiona w dół	32	44	64	19	8,1	45
K2218.14534	zakrzywiona w dół	34	46	66	19	8,1	45
K2218.14536	zakrzywiona w dół	36	48	68	19	8,1	45
K2218.14538	zakrzywiona w dół	38	50	70	19	8,1	45
K2218.14540	zakrzywiona w dół	40	52	72	19	8,1	45
K2218.14542	zakrzywiona w dół	42	54	74	19	8,1	45