

Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało opracowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Za sprawą wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałów ta dźwignia obrotowa zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i trwałość.

Otwory montażowe mają standardowy na rynku rozstaw 50x50x50.

Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć 1-punktowy, 2-punktowy lub 3-punktowy system ryglowania (patrz wskazówka techniczna).

W przypadku formy A połówkowe wkładki profilowe są już zamontowane w dźwigni obrotowej.

W przypadku formy B połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (K2270) należy zamówić oddzielnie.

Wypożyczenie:

K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.

K1114 Język do zamka ze stali.

K2244 Język do zamka ze stali.

K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.

K2273 Tuleja cynkowa do języków.

K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.

K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.

K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.

K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.

K2279 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.


K2278 Pręty płaskie ze stali do dźwigni obrotowych.

K2272 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.

Wskazówka dotycząca planu:

Otwory montażowe

Rysunki



Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego

Przegląd artykułów

Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Wersja 1	B	B1	H	H1	H2	L	L2
K2269.110	A	z wkładką profilową	zamek można otworzyć tylko za pomocą dołączonych kluczy	34	25	24	21	2	168	50
K2269.010	A	z wkładką profilową	system jednego klucza	34	25	24	21	2	168	50
K2269.000	A	z wkładką profilową	system jednego klucza	34	25	24	21	2	168	50
K2269.100	A	z wkładką profilową	zamek można otworzyć tylko za pomocą dołączonych kluczy	34	25	24	21	2	168	50
K2269.01	B	bez wkładki profilowej	-	34	25	31	45	-	168	50
K2269.11	B	bez wkładki profilowej	-	34	25	31	45	-	168	50