

Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или латунь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Латунь хромированная.

Указание:

Задвижки с возвратной пружиной можно легко привинтить к дверям, заслонкам и крышкам. Задвижки доступны в двух вариантах: со скосом кромки вверх или вниз. Скошенная поверхность позволяет закрывать и открывать систему, не задействуя задвижку. За счет встроенной пружины задвижка всегда возвращается в исходное положение.


Приведение в действие:

Путем перемещения рычага задвижка приводится в открытое положение, и дверь можно открыть. Запирание обеспечивается путем прижима двери за счет скошенной поверхности.

Принадлежности:

Запирающая пластина из стали или латуни K1669.

Чертежи



Обзор изделий

Задвижка с возвратной пружиной из стали или латуни

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	B	B1	B2	C	D	H	H1	L	L1	L2
K1668.036350	A	Задвижка вверх	Сталь	оцинкованная	35	23	8	1,2	3,5	19	8	36,5	11	13,5
K1668.056500	A	Задвижка вверх	Сталь	оцинкованная	50	34	12	1,5	4,8	29,5	12	56	16	19
K1668.073700	A	Задвижка вверх	Сталь	оцинкованная	70	45	16	2	7	38	16	73	22	28
K1668.136350	B	Задвижка вниз	Сталь	оцинкованная	35	23	8	1,2	3,5	19	8	36,5	11	13,5
K1668.156500	B	Задвижка вниз	Сталь	оцинкованная	50	34	12	1,5	4,8	29,5	12	56	16	19
K1668.173700	B	Задвижка вниз	Сталь	оцинкованная	70	45	16	2	7	38	16	73	22	28
K1668.036351	A	Задвижка вверх	Латунь	хромированный	35	23	8	1,2	3,5	19	8	36,5	11	13,5

Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	B	B1	B2	C	D	H	H1	L	L1	L2
K1668.056501	A	Задвижка вверх	Латунь	хромированный	50	34	12	1,5	4,8	29,5	12	56	16	19
K1668.073701	A	Задвижка вверх	Латунь	хромированный	70	45	16	2	7	38	16	73	22	28
K1668.136351	B	Задвижка вниз	Латунь	хромированный	35	23	8	1,2	3,5	19	8	36,5	11	13,5
K1668.156501	B	Задвижка вниз	Латунь	хромированный	50	34	12	1,5	4,8	29,5	12	56	16	19
K1668.173701	B	Задвижка вниз	Латунь	хромированный	70	45	16	2	7	38	16	73	22	28