

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма В, прямоугольная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Исполнение:

Корпус, черный.


Указание:

Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубах.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2031.4020081520	B	прямоугольный	40	20	M8	5	24	14,5	2	40x20x1,5-2
K2031.4025081520	B	прямоугольный	40	25	M8	5	24	14,5	2	40x25x1,5-2
K2031.4030081520	B	прямоугольный	40	30	M8	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5020081520	B	прямоугольный	50	20	M8	5	24	14,5	2	50x20x1,5-2
K2031.5025082530	B	прямоугольный	50	25	M8	5	24	14,5	2	50x25x1,5-2
K2031.5030081015	B	прямоугольный	50	30	M8	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030081520	B	прямоугольный	50	30	M8	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6025081520	B	прямоугольный	60	25	M8	5	24	14,5	2	60x25x1,5-2
K2031.6030081520	B	прямоугольный	60	30	M8	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040081520	B	прямоугольный	60	40	M8	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2
K2031.4020101520	B	прямоугольный	40	20	M10	5	24	14,5	2	40x20x1,5-2
K2031.4025101520	B	прямоугольный	40	25	M10	5	24	14,5	2	40x25x1,5-2
K2031.4030101520	B	прямоугольный	40	30	M10	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5020101520	B	прямоугольный	50	20	M10	5	24	14,5	2	50x20x1,5-2
K2031.5025102530	B	прямоугольный	50	25	M10	5	24	14,5	2	50x25x1,5-2
K2031.5030101015	B	прямоугольный	50	30	M10	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5
K2031.5030101520	B	прямоугольный	50	30	M10	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6025101520	B	прямоугольный	60	25	M10	5	24	14,5	2	60x25x1,5-2
K2031.6030101520	B	прямоугольный	60	30	M10	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040101520	B	прямоугольный	60	40	M10	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2
K2031.4030121520	B	прямоугольный	40	30	M12	5	24	14,5	2	40x30x1,5-2
K2031.5030121015	B	прямоугольный	50	30	M12	5	24	14,5	2	50x30x1-1,5

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма В, прямоугольная

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2031.5030121520	B	прямоугольный	50	30	M12	5	24	14,5	2	50x30x1,5-2
K2031.6030121520	B	прямоугольный	60	30	M12	5	24	14,5	2	60x30x1,5-2
K2031.6040121520	B	прямоугольный	60	40	M12	5	24	14,5	2	60x40x1,5-2