


Шариковые цепи, форма В, с кольцом для ключей

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Цепь из нержавеющей стали,
кольцо для ключей из нержавеющей стали.


Указание:

Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.

Указание на чертеже:

1) одинаковые детали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	L	D	D1
K1125.015X160	B	с кольцом для ключей	Латунь	160	15	1
K1125.019X160	B	с кольцом для ключей	Латунь	160	19	1
K1125.023X160	B	с кольцом для ключей	Латунь	160	23	1,2
K1125.028X160	B	с кольцом для ключей	Латунь	160	28	1,7
K1125.015X320	B	с кольцом для ключей	Латунь	320	15	1
K1125.019X320	B	с кольцом для ключей	Латунь	320	19	1
K1125.023X320	B	с кольцом для ключей	Латунь	320	23	1,2
K1125.028X320	B	с кольцом для ключей	Латунь	320	28	1,7

Шариковые цепи, форма В, с кольцом для ключей

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	L	D	D1
K1125.015X500	B	с кольцом для ключей	Латунь	500	15	1
K1125.019X500	B	с кольцом для ключей	Латунь	500	19	1
K1125.023X500	B	с кольцом для ключей	Латунь	500	23	1,2
K1125.028X500	B	с кольцом для ключей	Латунь	500	28	1,7
K1125.015X1000	B	с кольцом для ключей	Латунь	1000	15	1
K1125.019X1000	B	с кольцом для ключей	Латунь	1000	19	1
K1125.023X1000	B	с кольцом для ключей	Латунь	1000	23	1,2
K1125.028X1000	B	с кольцом для ключей	Латунь	1000	28	1,7
K1125.115X160	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160	15	1
K1125.119X160	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160	19	1
K1125.123X160	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160	23	1,2
K1125.128X160	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	160	28	1,7
K1125.115X320	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	320	15	1
K1125.119X320	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	320	19	1
K1125.123X320	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	320	23	1,2
K1125.128X320	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	320	28	1,7
K1125.115X500	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	500	15	1
K1125.119X500	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	500	19	1
K1125.123X500	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	500	23	1,2
K1125.128X500	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	500	28	1,7
K1125.115X1000	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	1000	15	1
K1125.119X1000	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	1000	19	1
K1125.123X1000	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	1000	23	1,2
K1125.128X1000	B	с кольцом для ключей	нержавеющая сталь	1000	28	1,7