


Bezpečnostní západkové uzávěry

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro, ovládání, matice a klíče ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazyček z oceli.

Provedení:

Pouzdro a ovládání pochromované nebo potaženo černou práškovou hmotou.
Jazyček pozinkovaný.
Klíče pochromované.

Upozornění:

Bezpečnostní západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.


Klíč je nutné objednat zvlášť. Zámek lze otvírat a zavírat pouze specifickým klíčem. Klíč lze vytáhnout pouze v zavřené poloze. Při otevřeném zámku funguje klíč jako klika.

Jazyček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazyček lze kombinovat s každým pouzdem.

Odkaz na výkres:

- 1) Klíč lze vytáhnout v uzamčeném stavu
- 2) Klíč nelze vytáhnout v odemčeném stavu

Výkresy



Bezpečnostní západkové uzávěry

Přehled zboží

Bezpečnostní západkové uzávěry

Objednací číslo	Povrch základní těleso	Ovladač	H	SW	Objednací číslo Klíč
K0524.181	chromováno	Klíč	18,5	27	K0524.9
K0524.182	potaženo práškovou hmotou	Klíč	18,5	27	K0524.9

Západka pro západkové uzávěry

Objednací číslo	A	L
K0523.135X165	16,5	35
K0523.135X185	18,5	35
K0523.135X205	20,5	35
K0523.135X225	22,5	35
K0523.135X245	24,5	35
K0523.145X045	4,5	45
K0523.145X065	6,5	45
K0523.145X085	8,5	45
K0523.145X105	10,5	45
K0523.145X125	12,5	45
K0523.145X145	14,5	45
K0523.145X165	16,5	45
K0523.145X185	18,5	45
K0523.145X205	20,5	45
K0523.145X215	21,5	45
K0523.145X225	22,5	45
K0523.145X245	24,5	45
K0523.145X265	26,5	45
K0523.145X285	28,5	45
K0523.145X305	30,5	45
K0523.145X325	32,5	45
K0523.145X345	34,5	45
K0523.145X365	36,5	45
K0523.145X385	38,5	45
K0523.145X405	40,5	45
K0523.145X425	42,5	45

Objednací číslo	Název
K0524.9	Nástrčkový Klíč