


Prismas verticales

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:


Bruñido.

Superficies prismáticas y superficies de apoyo pulidas.



Prismas verticales

Planos



Nuestros productos

Prismas verticales

Referencia	A	B Ø para tornillo de ajuste	C mín.	C máx.	C Ø de comprobación	D	E	F	G	Tornillo de ajuste correspondiente
K0819.60012063	63	12 F7	15	80	50±0,003	M12	22	95,071	$C/2 \times \sqrt{2+34,716}$	K0815.112055
K0819.60012075	75	12 F7	15	100	70±0,003	M12	22	124,142	$C/2 \times \sqrt{2+39,645}$	K0815.112055
K0819.60016063	63	16 F7	15	80	50±0,003	M16	25	95,071	$C/2 \times \sqrt{2+34,716}$	K0815.116065
K0819.60016075	75	16 F7	15	100	70±0,003	M16	25	124,142	$C/2 \times \sqrt{2+39,645}$	K0815.116065