

Empuñaduras en T de acero inoxidable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Acero inoxidable 1.4308.

Versión:

Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras en T de acero inoxidable

Referencia	Superficie cuerpo de base	A	B	D	D3	H	H1	T
K1203.55061	tratado con chorro	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55081	tratado con chorro	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65061	tratado con chorro	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65081	tratado con chorro	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65101	tratado con chorro	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75101	tratado con chorro	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75121	tratado con chorro	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
K1203.55062	pulido electrolítico	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55082	pulido electrolítico	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65062	pulido electrolítico	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65082	pulido electrolítico	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65102	pulido electrolítico	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75102	pulido electrolítico	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75122	pulido electrolítico	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

