


Bouton aster ergonomique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants mous en élastomère thermoplastique.

Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.

Nota :


La combinaison de couleur

gris foncé RAL 7021 (composants durs) et

gris foncé RAL 7021 (composants souples)

est fournie en standard.

Dessins



Aperçu des articles

Bouton aster ergonomique avec taraudage

Référence	Forme	Matière des composants	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0786.6308	K	acier	M8	63	26	45	10	17	-

Bouton aster ergonomique

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0786.6310	K	acier	M10	63	26	45	10	17	-
K0786.06308	K	acier inoxydable	M8	63	26	45	10	17	-
K0786.06310	K	acier inoxydable	M10	63	26	45	10	17	-
K0786.6308X20	L	acier	M8	63	26	45	10	-	20
K0786.6308X25	L	acier	M8	63	26	45	10	-	25
K0786.6308X30	L	acier	M8	63	26	45	10	-	30
K0786.6308X40	L	acier	M8	63	26	45	10	-	40
K0786.6310X30	L	acier	M10	63	26	45	10	-	30
K0786.6310X40	L	acier	M10	63	26	45	10	-	40
K0786.6310X50	L	acier	M10	63	26	45	10	-	50
K0786.06308X20	L	acier inoxydable	M8	63	26	45	10	-	20
K0786.06308X25	L	acier inoxydable	M8	63	26	45	10	-	25
K0786.06308X30	L	acier inoxydable	M8	63	26	45	10	-	30
K0786.06308X40	L	acier inoxydable	M8	63	26	45	10	-	40
K0786.06310X30	L	acier inoxydable	M10	63	26	45	10	-	30
K0786.06310X40	L	acier inoxydable	M10	63	26	45	10	-	40
K0786.06310X50	L	acier inoxydable	M10	63	26	45	10	-	50