

## Poignées papillon « Miniwing » en inox

Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Description du produit :

La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte. Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.

#### Matière :

Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.

#### Finition :

poli ou grenailé.

#### Nota :

Le filetage M5 est compatible avec la rondelle d'appui à étanchéité Hygienic USIT® K1491.

#### Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d'assemblage.


#### Indication de dessin :

Forme D : taraudage traversant

Forme E : trou borgne taraudé

Forme L : filetage

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Poignées papillon « Miniwing » en inox

| Référence     | Forme | Clé en acier | Surface corps | A  | B  | D  | D2   | D6  | H    | H1   | H2    | T | L |
|---------------|-------|--------------|---------------|----|----|----|------|-----|------|------|-------|---|---|
| K2041.4280412 | D     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 | - |
| K2041.4280512 | D     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 | - |
| K2041.4280612 | D     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 | - |
| K2041.4280812 | D     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 | - |
| K2041.4280411 | D     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 | - |

# Poignées papillon « Miniwing » en inox

## Aperçu des articles

| Référence        | Forme | Clé en acier | Surface corps | A  | B  | D  | D2   | D6  | H    | H1   | H2    | T   | L  |
|------------------|-------|--------------|---------------|----|----|----|------|-----|------|------|-------|-----|----|
| K2041.4280511    | D     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280611    | D     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280811    | D     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280422    | D     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280522    | D     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280622    | D     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280822    | D     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280421    | D     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280521    | D     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280621    | D     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.4280821    | D     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280412    | E     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 6   | -  |
| K2041.5280512    | E     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 7,5 | -  |
| K2041.5280612    | E     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280812    | E     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280411    | E     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 6   | -  |
| K2041.5280511    | E     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 7,5 | -  |
| K2041.5280611    | E     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280811    | E     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280422    | E     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 6   | -  |
| K2041.5280522    | E     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 7,5 | -  |
| K2041.5280622    | E     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280822    | E     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280421    | E     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 6   | -  |
| K2041.5280521    | E     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 7,5 | -  |
| K2041.5280621    | E     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.5280821    | E     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | 9   | -  |
| K2041.6280412X8  | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 8  |
| K2041.6280512X10 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 10 |
| K2041.6280512X15 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 15 |
| K2041.6280512X20 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280612X10 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 10 |
| K2041.6280612X15 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 15 |
| K2041.6280612X20 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280612X25 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 25 |
| K2041.6280612X30 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 30 |
| K2041.6280812X20 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280812X25 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 25 |
| K2041.6280812X30 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 30 |
| K2041.6280812X40 | L     | 1.4308       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 40 |
| K2041.6280411X8  | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 8  |
| K2041.6280511X10 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 10 |
| K2041.6280511X15 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 15 |
| K2041.6280511X20 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280611X10 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 10 |
| K2041.6280611X15 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 15 |
| K2041.6280611X20 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280611X25 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 25 |
| K2041.6280611X30 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 30 |
| K2041.6280811X20 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280811X25 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 25 |
| K2041.6280811X30 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 30 |
| K2041.6280811X40 | L     | 1.4308       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 40 |
| K2041.6280422X8  | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 8  |
| K2041.6280522X10 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 10 |
| K2041.6280522X15 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 15 |
| K2041.6280522X20 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280622X10 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 10 |
| K2041.6280622X15 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 15 |
| K2041.6280622X20 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 20 |
| K2041.6280622X25 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 25 |
| K2041.6280622X30 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -   | 15   | 2,25 | 13,25 | -   | 30 |

## Poignées papillon « Miniwing » en inox

### Aperçu des articles

| Référence        | Forme | Clé en acier | Surface corps | A  | B  | D  | D2   | D6 | H  | H1   | H2    | T | L  |
|------------------|-------|--------------|---------------|----|----|----|------|----|----|------|-------|---|----|
| K2041.6280822X20 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 20 |
| K2041.6280822X25 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 25 |
| K2041.6280822X30 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 30 |
| K2041.6280822X40 | L     | 1.4404       | poli          | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 40 |
| K2041.6280421X8  | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M4 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 8  |
| K2041.6280521X10 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 10 |
| K2041.6280521X15 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 15 |
| K2041.6280521X20 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M5 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 20 |
| K2041.6280621X10 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 10 |
| K2041.6280621X15 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 15 |
| K2041.6280621X20 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 20 |
| K2041.6280621X25 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 25 |
| K2041.6280621X30 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M6 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 30 |
| K2041.6280821X20 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 20 |
| K2041.6280821X25 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 25 |
| K2041.6280821X30 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 30 |
| K2041.6280821X40 | L     | 1.4404       | grenailé      | 28 | 13 | M8 | 11,8 | -  | 15 | 2,25 | 13,25 | - | 40 |