

Bouton triangle ergonomique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants mous en élastomère thermoplastique.

Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.


Nota :

La combinaison de couleur gris foncé RAL 7021 (composants durs) et gris foncé RAL 7021 (composants souples) est fournie en standard.

Sur demande :

Autres modèles.

Dessins



Aperçu des articles

Bouton triangle ergonomique avec taraudage

Bouton triangle ergonomique

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matériau des composants	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0785.8008	K	acier	M8	80	26	37	10	17	-
K0785.8010	K	acier	M10	80	26	37	10	17	-
K0785.8012	K	acier	M12	80	26	37	10	17	-
K0785.08008	K	acier inoxydable	M8	80	26	37	10	17	-
K0785.08010	K	acier inoxydable	M10	80	26	37	10	17	-
K0785.08012	K	acier inoxydable	M12	80	26	37	10	17	-
K0785.8008X20	L	acier	M8	80	26	37	10	-	20
K0785.8008X25	L	acier	M8	80	26	37	10	-	25
K0785.8008X30	L	acier	M8	80	26	37	10	-	30
K0785.8008X40	L	acier	M8	80	26	37	10	-	40
K0785.8010X30	L	acier	M10	80	26	37	10	-	30
K0785.8010X40	L	acier	M10	80	26	37	10	-	40
K0785.8010X50	L	acier	M10	80	26	37	10	-	50
K0785.8012X30	L	acier	M12	80	26	37	10	-	30
K0785.8012X40	L	acier	M12	80	26	37	10	-	40
K0785.8012X50	L	acier	M12	80	26	37	10	-	50
K0785.8012X60	L	acier	M12	80	26	37	10	-	60
K0785.08008X20	L	acier inoxydable	M8	80	26	37	10	-	20
K0785.08008X25	L	acier inoxydable	M8	80	26	37	10	-	25
K0785.08008X30	L	acier inoxydable	M8	80	26	37	10	-	30
K0785.08008X40	L	acier inoxydable	M8	80	26	37	10	-	40
K0785.08010X30	L	acier inoxydable	M10	80	26	37	10	-	30
K0785.08010X40	L	acier inoxydable	M10	80	26	37	10	-	40
K0785.08010X50	L	acier inoxydable	M10	80	26	37	10	-	50
K0785.08012X30	L	acier inoxydable	M12	80	26	37	10	-	30
K0785.08012X40	L	acier inoxydable	M12	80	26	37	10	-	40
K0785.08012X50	L	acier inoxydable	M12	80	26	37	10	-	50
K0785.08012X60	L	acier inoxydable	M12	80	26	37	10	-	60