

Passe-câbles en EPDM

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
EPDM.

Finition :
noir.


Nota :

Les passe-câbles servent à guider les câbles dans les armoires électriques, les boîtiers et les boîtes à fusibles. Ils permettent de faire passer sans problème des câbles par des sorties et des ouvertures. Ils sont faciles à mettre en œuvre et offrent une protection en cas de bords tranchants. L'utilisation de passe-câbles permet par ailleurs d'obtenir une certaine décharge de traction des câbles.

L'EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d'exposition aux UV et à l'ozone (par ex. en extérieur). Les autres avantages de l'EPDM sont sa grande élasticité et sa bonne résistance chimique. L'EPDM résiste à l'oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.

Plage de température :
-40 °C à +125 °C.

Dessins



Aperçu des articles

Passe-câbles en EPDM

Référence	D	Cotes de montage D1	D2	H	S
K2255.02005010	2	5	8	4	1
K2255.02005015	2	5	8	4,5	1,5
K2255.02005020	2	5	8	5	2
K2255.03005010	3	5	8	4	1
K2255.03005015	3	5	8	4,5	1,5
K2255.03005020	3	5	8	5	2

Passe-câbles en EPDM

Aperçu des articles

Référence	D	Cotes de montage D1	D2	H	S
K2255.03007015	3	7	10	6,1	1,5
K2255.04008010	4	8	11	5	1
K2255.04008020	4	8	11	6	2
K2255.04008030	4	8	11	7	3
K2255.06008010	6	8	11	5	1
K2255.06008020	6	8	11	6	2
K2255.06009010	6	9	12	5	1
K2255.06009015	6	9	12	5,5	1,5
K2255.06009020	6	9	12	6	2
K2255.06009030	6	9	12	7	3
K2255.06009040	6	9	12	8	4
K2255.06010010	6	10	14	6	1
K2255.06010015	6	10	14	6,5	1,5
K2255.06010020	6	10	14	7	2
K2255.06010030	6	10	14	8	3
K2255.08010010	8	10	14	6	1
K2255.08010015	8	10	14	6,5	1,5
K2255.08010020	8	10	14	7	2
K2255.08010030	8	10	14	8	3
K2255.08011010	8	11	16	6	1
K2255.08011020	8	11	16	7	2
K2255.08011030	8	11	16	8	3
K2255.08011040	8	11	16	9	4
K2255.08012010	8	12	16	6	1
K2255.08012020	8	12	16	7	2
K2255.08012030	8	12	16	8	3
K2255.08012040	8	12	16	9	4
K2255.10012010	10	12	16	6	1
K2255.10012015	10	12	16	6,5	1,5
K2255.10012020	10	12	16	7	2
K2255.10012030	10	12	16	8	3
K2255.11014010	11	14	18	6	1
K2255.11014020	11	14	18	7	2
K2255.11014030	11	14	18	8	3
K2255.11015010	11	15	20	6	1
K2255.11015020	11	15	20	7	2
K2255.11015030	11	15	20	8	3
K2255.11015040	11	15	20	9	4
K2255.12018010	12	18	22	6	1
K2255.12018020	12	18	22	7	2
K2255.12018030	12	18	22	8	3
K2255.12018040	12	18	22	9	4
K2255.16022010	16	22	27	7	1
K2255.16022015	16	22	27	7,5	1,5
K2255.16022020	16	22	27	8	2
K2255.16022030	16	22	27	9	3
K2255.16022040	16	22	27	10	4
K2255.21027010	21	27	34	9	1
K2255.21027020	21	27	34	10	2
K2255.21027030	21	27	34	11	3
K2255.21027040	21	27	34	12	4
K2255.31040010	31	40	48	12	1
K2255.31040020	31	40	48	13	2
K2255.31040030	31	40	48	14	3
K2255.31040040	31	40	48	15	4
K2255.41052010	41	52	60	13	1
K2255.41052020	41	52	60	14	2
K2255.41052030	41	52	60	15	3
K2255.41052040	41	52	60	16	4

