

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с треугольной скобой до 6500 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запираения и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 15 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M8).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

По запросу:


Запираемая конструкция с замковой петлей.

Принадлежности:

крюк K0051.

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с треугольной скобой до 6500 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Чертежи



Обзор изделий

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с треугольной скобой до 6500 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Номер заказа	Материал основы	Форма	H	L	Усилие зажима F1 Н
K0051.1611451	Сталь	A	21	145	6500
K0051.1611681	Сталь	A	36	168	6500
K0051.1611452	нержавеющая сталь	A	21	145	6500
K0051.1611682	нержавеющая сталь	A	36	168	6500