

## Набор установочных винтов с останом для клеивания

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

#### Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

#### Указание:

Установочные винты с останом задумывались специально для применения в качестве «соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.

Для склеивания наиболее пригодным на практике оказались LOCTITE 638 и 648. Технические данные см. K0404.

#### Обратите внимание:

Сертификаты безопасности (см. раздел «Загрузки») можно найти в интернете в официальном виде и на разных языках по запросу «Документы Henkel».

### Обзор изделий

#### Набор винтов установочных с останом

| Номер заказа | Материал основы   | Содержимое (шт.)                                                                                                                        |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                   | (клей LOCTITE 638 и 648 не входит в комплект поставки)                                                                                  |
| K0405.01     | Сталь             | M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 |
| K0405.02     | нержавеющая сталь | M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 |

#### Клей LOCTITE (принадлежности)

| Номер заказа  | Исполнение 1       | Единица поставки | Сопротивление сдвигу Н/мм <sup>2</sup> | Начальный вращающий момент, Нм | Термостойкость   |
|---------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| K0655.6380010 | изделие для сборки | 10 мл флакон     | 20-35                                  | 35-60                          | -55 °C - +150 °C |
| K0655.6480010 | изделие для сборки | 10 мл флакон     | 16-30                                  | 30-55                          | -55 °C - +175 °C |