

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Опоры komponуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.

Общая высота опоры рассчитывается из длины винта + 30 мм.

(общая высота опоры = L + 30 мм)

Принадлежности:


K0423 Диски для регулируемых опор из пластмассы.

K0424 Диски для регулируемых опор из пластмассы, усиленная конструкция.

K0425 Диски для регулируемых опор из цинкового сплава или нержавеющей стали.

K0426 Диски с консолью для регулируемых опор из цинкового сплава.

Чертежи



Обзор изделий

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

Номер заказа	Материал основы	D1	L	SW	Допустимая нагрузка макс., кН
K0427.120661	Сталь	M12	66	22	7,7
K0427.121001	Сталь	M12	100	22	7,7
K0427.121251	Сталь	M12	125	22	7,7
K0427.121501	Сталь	M12	150	22	7,7
K0427.160661	Сталь	M16	66	22	14,5
K0427.161001	Сталь	M16	100	22	14,5
K0427.161251	Сталь	M16	125	22	14,5
K0427.161501	Сталь	M16	150	22	14,5
K0427.162001	Сталь	M16	200	22	14,5
K0427.201001	Сталь	M20	100	22	24,3
K0427.201251	Сталь	M20	125	22	24,3
K0427.201501	Сталь	M20	150	22	24,3

Винты установочные для опор из стали или нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D1	L	SW	Допустимая нагрузка макс., кН
K0427.202001	Сталь	M20	200	22	24,3
K0427.120662	нержавеющая сталь	M12	66	22	7,7
K0427.121002	нержавеющая сталь	M12	100	22	7,7
K0427.121252	нержавеющая сталь	M12	125	22	7,7
K0427.121502	нержавеющая сталь	M12	150	22	7,7
K0427.160662	нержавеющая сталь	M16	66	22	14,5
K0427.161002	нержавеющая сталь	M16	100	22	14,5
K0427.161252	нержавеющая сталь	M16	125	22	14,5
K0427.161502	нержавеющая сталь	M16	150	22	14,5
K0427.162002	нержавеющая сталь	M16	200	22	14,5
K0427.201002	нержавеющая сталь	M20	100	22	24,3
K0427.201252	нержавеющая сталь	M20	125	22	24,3
K0427.201502	нержавеющая сталь	M20	150	22	24,3
K0427.202002	нержавеющая сталь	M20	200	22	24,3