

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Кривошипная рукоятка из алюминия

Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.

Исполнение:

Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.


Указание:

Аналогично с DIN 469.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0997.2110	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	80	24	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
K0997.2212	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	100	28	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
K0997.2314	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	125	30	25	-	140	83	28	15,8	-	153	14
K0997.2417	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	160	34	25	-	144	83	32	19,6	-	190	17
K0997.21106	внутренний четырёхгранник	откидной	80	24	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
K0997.22126	внутренний четырёхгранник	откидной	100	28	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124	12
K0997.23146	внутренний четырёхгранник	откидной	125	30	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153	14
K0997.24176	внутренний четырёхгранник	откидной	160	34	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190	17