

Опоры подвижные регулируемые**Описание товара/фотография продукта**

**Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:

Стальная конструкция:

корпус улучшен и фосфатирован марганцем.

Гайка, вороненая.


Конструкция из нержавеющей стали:

корпус улучшен и электролитически полирован.

Гайка, Без покрытия.

Указание:

Шар защищён от прокручивания.



Обзор изделий

Опоры подвижные регулируемые

Номер заказа	Форма	Материал основы	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0287.108	C	Сталь	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8

Опоры подвижные регулируемые

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	B	D2	D3	H	L	E	SW	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)
K0287.110	C	Сталь	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.112	C	Сталь	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.116	C	Сталь	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.120	C	Сталь	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.1081	C	нержавеющая сталь	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.1101	C	нержавеющая сталь	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.1121	C	нержавеющая сталь	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.1161	C	нержавеющая сталь	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.1201	C	нержавеющая сталь	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.308	F	Сталь	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.310	F	Сталь	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.312	F	Сталь	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.316	F	Сталь	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.320	F	Сталь	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
K0287.3081	F	нержавеющая сталь	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
K0287.3101	F	нержавеющая сталь	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
K0287.3121	F	нержавеющая сталь	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
K0287.3161	F	нержавеющая сталь	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
K0287.3201	F	нержавеющая сталь	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90