

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус – улучшенная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.3505.

#### Исполнение:


Корпус закалённый,  
шар закалённый (50 — 55 HRC).

#### Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов. Они могут также устанавливаться в имеющиеся зажимные элементы, см., например, элемент «arness».

Шар защищён от прокручивания.

### Чертежи



Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма C, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная

#### Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | B  | D2  | D3  | H  | E    | SW | Ø шар | Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке) |
|--------------|-------|----|-----|-----|----|------|----|-------|--------------------------------------------------------------|
| K0302.106    | C     | 7  | M6  | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10    | 10                                                           |
| K0302.108    | C     | 8  | M8  | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10    | 10                                                           |
| K0302.110    | C     | 10 | M10 | 10  | 18 | 21,9 | 19 | 16    | 25                                                           |
| K0302.112    | C     | 12 | M12 | 10  | 18 | 21,9 | 19 | 16    | 25                                                           |
| K0302.116    | C     | 16 | M16 | 20  | 27 | 33   | 30 | 24    | 90                                                           |
| K0302.120    | C     | 20 | M20 | 20  | 27 | 33   | 30 | 24    | 90                                                           |