

Зажимной болт UNILOCK системный размер 80 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь цементируемая.

Исполнение:

закалённые и воронёные.

Функциональные поверхности шлифованные.

Указание:

Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.

Зажимные болты можно соединить со съёмным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.


При использовании зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 возможны следующие зажимные усилия:

- Зажимное усилие (M10): 35 000 Н
- Зажимное усилие (M12): 50 000 Н
- Зажимное усилие (M16): 75 000 Н

Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762 -12.9.



Прочие зажимные болты аналогичного системного размера доступны для K1471, K0968 и K0967 с резьбовыми шпильками.

- 1 = крепление винтом DIN 912 с помощью зажимного болта
2 = крепление винтом DIN 912 с помощью приспособления или заготовки
3 = крепление установочным винтом DIN 913




Центрирующий зажимной болт, форма А
Компенсационный зажимной болт, форма В
Зажимной болт, форма С

Чертежи



Центрирующий болт, форма А
Компенсационный болт, форма В
Зажимной болт, форма С

- ⊗ Центрирующий болт, форма А
- ⊖ Компенсационный болт, форма В
- ⊕ Зажимной болт, форма С



фиксирует по направлению x и y (референтная точка)

фиксирует свободную ось (болт с буртиком)

болт с нижним пределом размера (не обеспечивает функцию центрирования, обеспечивает только функцию зажима)

Зажимной болт UNILOCK системный размер 80 мм

Обзор изделий

Зажимной болт UNILOCK

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	H	T	SW
K0967.140160512	A	16	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.140180512	A	18	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.140220516	A	22	M16	18,5	14,2	5	12,5	17
K0967.140250512	A	25	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.140250516	A	25	M16	18,5	14,2	5	12,5	17
K0967.240160512	B	16	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.240180512	B	18	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.240220516	B	22	M16	18,5	14,2	5	12,5	17
K0967.240250512	B	25	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.240250516	B	25	M16	18,5	14,2	5	12,5	17
K0967.340160512	C	16	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.340180512	C	18	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.340220516	C	22	M16	18,5	14,2	5	12,5	17
K0967.340250512	C	25	M12	16,5	10,3	5	10,5	10
K0967.340250516	C	25	M16	18,5	14,2	5	12,5	17