

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибовидной ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются там, где необходимо воспрепятствовать изменению положения фиксации из-за воздействия поперечных сил. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода упорного штифта из зацепления.

Если вывод из зацепления производится на длительный срок и при этом нужно избежать возврата штифта в исходное положение, следует использовать форму М.

На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена.

Указание:

На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена. Для приваривания упорного штифта втулка должна быть прихвачена, чтобы предотвратить термическое повреждение пружины из-за высоких температур.

По запросу:


Специальное исполнение.

Указание на чертеже:

Форма L: без паза

Форма М: с пазом

Чертежи



Обзор изделий

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибовидной ручкой

Обзор изделий

Штифты упорные без бурта

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0346.1004	L	Сталь	Закаленный	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.1105	L	Сталь	Закаленный	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.1206	L	Сталь	Закаленный	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.1308	L	Сталь	Закаленный	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.1410	L	Сталь	Закаленный	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.01004	L	нержавеющая сталь	Закаленный	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.01105	L	нержавеющая сталь	Закаленный	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.01206	L	нержавеющая сталь	Закаленный	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.01308	L	нержавеющая сталь	Закаленный	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.01410	L	нержавеющая сталь	Закаленный	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.11004	L	нержавеющая сталь	незакаленный	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.11105	L	нержавеющая сталь	незакаленный	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.11206	L	нержавеющая сталь	незакаленный	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.11308	L	нержавеющая сталь	незакаленный	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.11410	L	нержавеющая сталь	незакаленный	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.2004	M	Сталь	Закаленный	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.2105	M	Сталь	Закаленный	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.2206	M	Сталь	Закаленный	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.2308	M	Сталь	Закаленный	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.2410	M	Сталь	Закаленный	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.02004	M	нержавеющая сталь	Закаленный	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.02105	M	нержавеющая сталь	Закаленный	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.02206	M	нержавеющая сталь	Закаленный	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.02308	M	нержавеющая сталь	Закаленный	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.02410	M	нержавеющая сталь	Закаленный	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.12004	M	нержавеющая сталь	незакаленный	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.12105	M	нержавеющая сталь	незакаленный	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.12206	M	нержавеющая сталь	незакаленный	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.12308	M	нержавеющая сталь	незакаленный	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.12410	M	нержавеющая сталь	незакаленный	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34