


Зажимной угольник без растровых отверстий**Описание товара/фотография продукта**

**Описание****Материал:**

Модифицированный чугун GJL 300.

Исполнение:


Базовые поверхности имеют прецизионную обработку.

Поверхность зажима предварительно обработана с припуском 1 мм.

Указание:

Зажимные угольники адаптированы к паллетам для металлообрабатывающих станков согласно DIN 55201 и к паллетам для металлообрабатывающих станков согласно JIS 6337-1980.


Транспортировочные рым-болты входят в комплект поставки.




Зажимной угольник без растровых отверстий

Чертежи


K0802.004047




K0802.005058



K0802.006376



K0802.008090



Обзор изделий

Зажимной угольник без растровых отверстий

Номер заказа	A	B1	C	D	E	E1	F	G	H	J
K0802.008090	800	81	135	900	400	49 ±0,2	100	25	60	114

