


Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс, форма В, с магнитным сканером

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из пластмассы.
Вал из нержавеющей стали.
Штекерная резьба из латуни.
Металлический пазовый сухарь для заземления.

Исполнение:

Латунь никелированная.
1 х штекерный соединитель М8 (закодировано А), 4-полюсный, 1 штифт.

Указание:

Указатели положения с соединением ввода-вывода предназначены для контроля регулировки форматов, чтобы эффективно уменьшить время на переналадку и повысить КПД станков.

С помощью двухстрочной ЖК-индикации можно отобразить как заданное значение, так и фактическое значение.

Два дополнительных светодиода выдают пользователю визуальные сигналы, совпадает ли заданное значение с фактическим (светодиоды горят зеленым светом) или не совпадает (светодиоды горят красным светом). Далее для пользователя светодиоды отображают, в каком направлении необходимо отрегулировать узел для достижения необходимого положения.

Указатели положений K1657.1530 и K1657.1650 соединяются через вал с узлом. С помощью сенсорного датчика и магнитных лент определяется положение узла.

Указатели положений K1657.1531 и K1657.1651 монтируются непосредственно на узел. Определение положения выполняется с помощью магнитного датчика (K1658) и магнитной ленты (K1663). Предназначено исключительно для линейного измерения длины.

По запросу:

Сертификат соответствия.

Объем поставки:

Указатель положений.
Руководство по монтажу.

Принадлежности:

Указатели положений K1657.1530 и K1657.1650:
Переходная втулка K0412.20 **.
Указатели положений K1657.1531 и K1657.1651:
Магнитный датчик K1658.
Магнитная лента K1663.

Обратите внимание:

Указатели положений можно включить исключительно в систему связи через соединение ввода-вывода.

Указание на чертеже:


- 1) Присоединительные размеры вала
- 2) Установочный штифт М3 (2 х 120°)
- 3) Мин. необходимая площадь для смены аккумулятора без демонтажа.

Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс, форма В, с магнитным сканером

Описание товара/фотография продукта

- 4) 2 x M5/7 глубиной
- 5) Контактная зона
- 6) Пазовый сухарь для заземления плоского штекера 6.3 или кабельного зажима
- 7) Соединение ввода-вывода, штекер M8 (контактный штифт), присоединительная металлическая резьба
- 8) Датчик

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	В	Н	Л	Степень защиты
K1657.1531	В	50,3	68,4	48	IP53
K1657.1651	В	50,3	68,4	48	IP65