



Гайки для Т-пазов DIN 508 расширенный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Улучшенная сталь класса качества 10, EN AW-7075 или нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение:

Сталь, улучшенная закалкой (черная).

Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.


Указание:

Гайки для Т-образных пазов из алюминия совместимы с винтовой резьбой из стали.

Прочность конструкции из нержавеющей стали:

$R_m = 700 \text{ Н/мм}^2$, $R_{p0,2} = 450 \text{ Н/мм}^2$.

Чертежи



Обзор изделий

Гайки для Т-пазов, DIN 508 расширенный

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Ширина паза	B	B1	D	H	H1	L
K0377.05	Закаленная сталь	закаленные (черный)	6	10	5,6	M5	8	4	10
K0377.06	Закаленная сталь	закаленные (черный)	8	13	7,6	M6	10	6	13
K0377.061	Закаленная сталь	закаленные (черный)	10	15	9,6	M6	12	6	15
K0377.08	Закаленная сталь	закаленные (черный)	10	15	9,6	M8	12	6	15
K0377.081	Закаленная сталь	закаленные (черный)	12	18	11,6	M8	14	7	18
K0377.082	Закаленная сталь	закаленные (черный)	14	22	13,6	M8	16	8	22
K0377.10	Закаленная сталь	закаленные (черный)	12	18	11,6	M10	14	7	18
K0377.101	Закаленная сталь	закаленные (черный)	14	22	13,6	M10	16	8	22
K0377.12	Закаленная сталь	закаленные (черный)	14	22	13,6	M12	16	8	22
K0377.121	Закаленная сталь	закаленные (черный)	16	25	15,6	M12	18	9	25
K0377.122	Закаленная сталь	закаленные (черный)	18	28	17,6	M12	20	10	28
K0377.123	Закаленная сталь	закаленные (черный)	20	32	19,6	M12	24	12	32
K0377.124	Закаленная сталь	закаленные (черный)	22	35	21,6	M12	28	14	35
K0377.14	Закаленная сталь	закаленные (черный)	16	25	15,6	M14	18	9	25

Гайки для Т-пазов DIN 508 расширенный

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Ширина паза	B	B1	D	H	H1	L
K0377.141	Закаленная сталь	закаленные (черный)	18	28	17,6	M14	20	10	28
K0377.16	Закаленная сталь	закаленные (черный)	18	28	17,6	M16	20	10	28
K0377.161	Закаленная сталь	закаленные (черный)	20	32	19,6	M16	24	12	32
K0377.163	Закаленная сталь	закаленные (черный)	24	40	23,6	M16	32	16	40
K0377.164	Закаленная сталь	закаленные (черный)	28	44	27,6	M16	36	18	44
K0377.18	Закаленная сталь	закаленные (черный)	20	32	19,6	M18	24	12	32
K0377.181	Закаленная сталь	закаленные (черный)	22	35	21,6	M18	28	14	35
K0377.20	Закаленная сталь	закаленные (черный)	22	35	21,6	M20	28	14	35
K0377.201	Закаленная сталь	закаленные (черный)	24	40	23,6	M20	32	16	40
K0377.202	Закаленная сталь	закаленные (черный)	28	44	27,6	M20	36	18	44
K0377.22	Закаленная сталь	закаленные (черный)	24	40	23,6	M22	32	16	40
K0377.24	Закаленная сталь	закаленные (черный)	28	44	27,6	M24	36	18	44
K0377.241	Закаленная сталь	закаленные (черный)	36	54	35,5	M24	44	22	54
K0377.27	Закаленная сталь	закаленные (черный)	32	50	31,5	M27	40	20	50
K0377.30	Закаленная сталь	закаленные (черный)	36	54	35,5	M30	44	22	54
K0377.36	Закаленная сталь	закаленные (черный)	42	65	41,5	M36	52	26	65
K0377.204	Алюминий	зачищенный	6	10	5,6	M4	8	4	10
K0377.206	Алюминий	зачищенный	8	13	7,6	M6	10	6	13
K0377.2061	Алюминий	зачищенный	10	15	9,6	M6	12	6	15
K0377.208	Алюминий	зачищенный	12	18	11,6	M8	14	7	18
K0377.210	Алюминий	зачищенный	14	22	13,6	M10	16	8	22
K0377.216	Алюминий	зачищенный	22	35	21,6	M16	28	14	35
K0377.806	нержавеющая сталь A4	зачищенный	8	13	7,6	M6	10	6	13
K0377.808	нержавеющая сталь A4	зачищенный	10	15	9,6	M8	12	6	15
K0377.810	нержавеющая сталь A4	зачищенный	12	18	11,6	M10	14	7	18
K0377.812	нержавеющая сталь A4	зачищенный	14	22	13,6	M12	16	8	22
K0377.814	нержавеющая сталь A4	зачищенный	16	25	15,6	M14	18	9	25
K0377.816	нержавеющая сталь A4	зачищенный	18	28	17,6	M16	20	10	28