


## Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма А, сквозная резьба

Описание товара/фотография продукта



for electricians



### Описание

#### Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

#### Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Датчик из нержавеющей стали.

Зажимная гайка из латуни.

#### Исполнение:

Позиционирующая втулка:  
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.

Зажимная гайка, никелированная.

#### Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

#### Технические данные:

Индуктивный датчик

Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)

Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока

Рабочий ток: <100 мА

Расстояние для срабатывания: 1 мм

Частота включения: <3500 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP 67

Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м

Температурный диапазон: от –25 до +70 °C

Допуск: CE, c-UL-us, EAC

#### Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.


Например, при настройке формата упаковочных машин.

#### Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

# Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма А, сквозная резьба

## Описание товара/фотография продукта



Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

### Безопасность:

Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.

### Указание на чертеже:


1) LED

BN = коричневый

BK = черный

BU = синий

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа   | Форма | Тип формы       | Материал основы   | D  | D1      | D3 | H  | H3 | L  | T    | T1 | SW1 | SW2 |
|----------------|-------|-----------------|-------------------|----|---------|----|----|----|----|------|----|-----|-----|
| K1839.1031011  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 3  | M10x1   | 3  | 12 | 4  | 27 | 7    | 4  | 3   | 5   |
| K1839.1041011  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 4  | M10x1   | 3  | 12 | 4  | 27 | 7    | 4  | 4   | 5   |
| K1839.1051211  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 5  | M12x1,5 | 3  | 15 | 4  | 27 | 11   | 4  | 5   | 5   |
| K1839.1061211  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 6  | M12x1,5 | 3  | 15 | 4  | 27 | 11   | 4  | 6   | 5   |
| K1839.1081611  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 8  | M16x1,5 | 3  | 20 | 4  | 27 | 15,5 | 6  | 8   | 5   |
| K1839.1101611  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 10 | M16x1,5 | 3  | 20 | 4  | 27 | 15,5 | 6  | 10  | 5   |
| K1839.1122011  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 12 | M20x1,5 | 3  | 25 | 4  | 27 | 19   | 6  | 12  | 5   |
| K1839.1162411  | A     | Сквозная резьба | Сталь             | 16 | M24x2   | 3  | 32 | 4  | 27 | 25   | 8  | 16  | 5   |
| K1839.11031011 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 3  | M10x1   | 3  | 12 | 4  | 27 | 7    | 4  | 3   | 5   |
| K1839.11041011 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 4  | M10x1   | 3  | 12 | 4  | 27 | 7    | 4  | 4   | 5   |
| K1839.11051211 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 5  | M12x1,5 | 3  | 15 | 4  | 27 | 11   | 4  | 5   | 5   |
| K1839.11061211 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 6  | M12x1,5 | 3  | 15 | 4  | 27 | 11   | 4  | 6   | 5   |
| K1839.11081611 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 8  | M16x1,5 | 3  | 20 | 4  | 27 | 15,5 | 6  | 8   | 5   |
| K1839.11101611 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 10 | M16x1,5 | 3  | 20 | 4  | 27 | 15,5 | 6  | 10  | 5   |
| K1839.11122011 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 12 | M20x1,5 | 3  | 25 | 4  | 27 | 19   | 6  | 12  | 5   |
| K1839.11162411 | A     | Сквозная резьба | нержавеющая сталь | 16 | M24x2   | 3  | 32 | 4  | 27 | 25   | 8  | 16  | 5   |