


Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма В, с резьбой и пазом**Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок для датчика состояния имеется зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке. Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.

Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Зажимная втулка, чистая.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Применение:

Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.


Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма В, с резьбой и пазом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	M	N	T	SW
K1842.1205120	B	с резьбой и пазом	5	20	6	3	20	3	5	1,5	11,2	4	M12	2	2	5
K1842.1206160	B	с резьбой и пазом	6	24	7,5	3	20	3	5	2	12,1	4	M16	2,5	2	5
K1842.1208160	B	с резьбой и пазом	8	24	10	3	20	3	5	3,1	13,1	4	M16	2,5	2	5
K1842.1210240	B	с резьбой и пазом	10	34	13	3	25	5	10	4	19,2	4	M24	2,5	3	5
K1842.1212240	B	с резьбой и пазом	12	34	15	3	25	5	10	4,8	20,2	4	M24	2,5	3	5
K1842.1216300	B	с резьбой и пазом	16	40	20	3	30	5	10	6	23,2	4	M30	2,5	3	5