


Оправки зажимные для небольших отверстий

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Зажимная оправка применяется в небольших отверстиях (форма А — для сквозных отверстий, форма В — для сквозных или глухих отверстий) для установки и зажатия заготовок. Движение зажатия осуществляется сверху вручную с помощью шестигранного торцового ключа. До необходимого диаметра можно зашлифовать самостоятельно. Посадочное отверстие заготовки должно иметь допуск Н7.

D мин. = минимальный допустимый диаметр, до которого можно зашлифовать D.

- используется в отверстиях $\varnothing$ 5–12,5 мм
- компактная конструкция, небольшая установочная поверхность
- простое использование
- любое монтажное положение
- возможны различные варианты монтажа
- поверхность заготовки не повреждается давлением на ее поверхности
- регулировка в зависимости от диаметра

Форма А: для сквозных отверстий.


Форма В: для сквозных или глухих отверстий.

Монтаж:

При необходимости диаметр D можно подстроить под зажимаемый диаметр. В этом случае зажимную оправку следует расширить примерно на 0,2 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Теперь зажимная оправка шлифуется до внутреннего диаметра заготовки.

Оправки зажимные для небольших отверстий

Чертежи



Обзор изделий

Оправки зажимные для небольших отверстий

Номер заказа	Форма	D	D мин.	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	Момент затяжки макс. Нм	Зажимное усилие макс., кН
K1293.105060	A	6	5	10	6	M6	M3	8	2,5	10	6	6	2	6	0,9	0,19
K1293.106080	A	8	6	10	6	M6	M3	10	2,5	10	6	6	2,5	6	2,4	0,34
K1293.108100	A	10	8	12	8	M8	M4	12	3	12	8	8	3	7	4,4	0,62
K1293.110125	A	12,5	10	12	8	M8	M4	15	3	12	8	8	4	7	8,1	0,62
K1293.204050	B	5	4	10	8	M8	-	6,5	2,5	9,8	6	8	2	2	0,9	0,15
K1293.205060	B	6	5	12	8	M8	-	8	2,5	9,8	6	10	2	2	0,9	0,19
K1293.206080	B	8	6	12	8	M8	-	10	2,5	9,8	6	10	2,5	2,5	2,4	0,34
K1293.208100	B	10	8	12	8	M8	-	12	3	11,8	8	10	3	3	4,4	0,62
K1293.210120	B	12	10	14	10	M10	-	15	3	11,8	8	10	4	4	8,1	0,8