

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма В

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Полимерная ручка маслостойкая.


Указание:

Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого заперения и укрепления крышек и клапанов.

Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Усилие от руки FH - Н	Тяговое усилие F1 Н	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B3	B5	D	D1	D2	Перемещение L мин.	Перемещение L макс.	H	L1	Ход зажима L2
K1261.03000	В	Сталь	150	3000	39,7	19	6,8	11,5	25,4	46,4	44,4	431,8	20	3	6,7	5	6,3	148,7	170,3	42	21,6	45
K1261.07000	В	Сталь	200	7000	60,3	41,3	9,5	19,1	38,1	9,5	54	38,1	30,2	4	8,6	8	8,5	209,1	232,8	76,1	23,7	75
K1261.13000	В	нержавеющая сталь	150	3000	39,7	19	6,8	11,5	25,4	46,4	44,4	431,8	20	3	6,7	5	6,3	148,7	170,3	42	21,6	45
K1261.17000	В	нержавеющая сталь	200	7000	60,3	41,3	9,5	19,1	38,1	9,5	54	38,1	30,2	4	8,6	8	8,5	209,1	232,8	76,1	23,7	75